

CARACTERISTIQUES PRODUIT



www.ura.fr

Désignation	Tableau répéteur d'exploitation pour CMSI B / UGA2
Référence	337 735
Type	Tableau répéteur d'exploitation pour CMS B / UGA2
Fonction	Permet le report à distance de manière synthétique des informations fournies par le CMSI B / UGA2
Voyants de synthèse	<ul style="list-style-type: none"> - 1 voyant rouge par zone de détection activée - 1 voyant rouge ACTIVATION - 1 voyant rouge ALARME - 1 voyant rouge EVACUATION GENERALE - 1 voyant jaune VEILLE RESTREINTE - 1 voyant jaune TEST - 1 voyant jaune HORS SERVICE/DEFAULT des diffuseurs d'évacuation - 1 voyant jaune DERANGEMENT GENERAL du CMSI B / UGA2 - 1 voyant jaune HORS SERVICE/ TEST GENERAL du CMSI B / UGA2 - 1 voyant jaune HORS SERVICE des contacts auxiliaires du CMSI B / UGA2 - 1 voyant jaune DEFAULT/HORS SERVICE/TEST par ligne de détection du CMSI B / UGA2
Commandes propres au TRE	<ul style="list-style-type: none"> - 1 touche permettant d'arrêter la signalisation sonore du TRE - 1 touche permettant de tester l'ensemble des signalisations du TRE
Informations propres au TRE	<ul style="list-style-type: none"> - 1 voyant SOUS TENSION du TRE - 1 voyant DEFAULT SECTEUR TRE - 1 voyant DEFAULT BATTERIE TRE - 1 voyant DEFAULT LIAISON TRE avec le CMSI
Adressage	Par micro-interrupteurs
Normes	NF S61-941, NF EN 12101-10
Certification	NF-SSI
Alimentation	230V~ 50/60Hz
Classe	II

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Désignation	Tableau répéteur d'exploitation pour CMSI B / UGA2
Consommation	$I_{\text{veille}} < 6 \text{ mA} - I_{\text{max.}} < 90 \text{ mA}$
Alimentation de secours	Batterie plomb 12V / 7Ah réf. 386 003 (non fournie)
Autonomie	72 heures
Indices de protection	IP 30 / IK 07
Dimensions (mm) L x H x P	320 x 230 x 85