

CARACTERISTIQUES PRODUIT



www.ura.fr

Désignation	Boîtier de commande manuelle pour désenfumage (BCM)
Référence	340 112
Fonction	Boîtier de commande manuel pour tableau de désenfumage
Couleur	Rouge
Membrane réarmable	oui
Réarmement	En façade
Contact	NF ou NO - 24 Vcc / 5 A
Indices de protection	IP 30 / IK 07
Dimensions (mm) L x H x P	90 x 90 x 57
Pose	Saillie ou sur boîte d'encastrement diamètre 67 mm
Plus produit	- Fonction test sans démontage - Livré avec clé de réarmement
Options	- Clapet de protection transparent : réf. 957 298 - Indicateur d'état mécanique : réf. 359 004 - Kit d'étanchéité IP 65 : réf. 359 003

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.