

CARACTERISTIQUES PRODUIT



www.ura.fr

Désignation	BAAS Ma
Référence	343 001
Série	BAAS Ma
Fonction	Alarme sonore d'évacuation
Diffuseur sonore interne	Classe B (90 dB à 2 m) / NF S 32-001
Autonomie en veille	12 heures en veille + 5 mn d'alarme générale
Conformité aux normes	NF C 48-150, NF S 32-001, NF S 61-936, NF 468
Marques de qualité	NF AEAS, NF Environnement
Boucle de déclencheurs manuels	1
Nombre maximum de BAAS	64
Signalisation	Présence secteur, alarme, mode test, défaut batterie et communication,
Contact auxiliaire	NO/NF (2 A sous 24 V / 1 A sous 48 V)
Pose	Saillie
Classe	II
Degré de protection	IK 07
Alimentation	230 V - 50/60 Hz
Dimensions L x H x P (mm)	165 x 230 x 48
Fonctions avancées	-Possibilité de répartir les déclencheurs manuels sur plusieurs BAAS -Possibilité de diminuer le volume du diffuseur sonore interne de 90 à 75 dB -Mode test

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.