

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**



[www.ura.fr](http://www.ura.fr)

Désignation	BAAS Sa
Référence	343 104
Série	BAAS Sa
Fonction	Alarme sonore d'évacuation
Diffuseur sonore interne	Classe B (90 dB à 2 m)
Son diffuseur sonore interne	NF S 32-001
Autonomie en veille	72 heures en veille + 5 mn d'alarme générale
Conformité aux normes	NF C 48-150, NF S 32-001, NF S 61-936
Marque de qualité	NF AEAS
Signalisation	Présence secteur, mode test, défaut batteries
Pose	Saillie
Classe	II
Degré de protection	IK 07
Alimentation	230 V - 50/60 Hz
Dimensions L x H x P (mm)	165 x 230 x 48
Fonction avancée	- Mode test - Possibilité de diminuer le volume du diffuseur sonore interne de 90 à 75 dB

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.