

CARACTERISTIQUES PRODUIT



www.ura.fr

Désignation	Alarme Type 4 Radio	
Référence	346 110 - Inclus ou non dans un kit 346 114	
Fonction	Alarme Type 4 Radio	
Alimentation	230 V ~ 50Hz	
Alimentation de secours	1 batterie Ni-MH 8,4 V 280 mAh fournie (référence 386 030)	
Autonomie sur batterie	24 h en veille + 5 min d'alarme générale	
Durée d'alarme générale	5 min (Conforme à la norme NF S 32-001) - Arrêt automatique à l'issue des 5 min	
Puissance acoustique du diffuseur sonore	90 dB à 2 m (Classe B selon la norme NF S 32-001)	
Portée en champ libre	500 m	
Portée en intérieur	jusqu'à 50 m	
Type de périphériques associables	DM Radio 346 111 - DS Radio 346 112 - DL Radio 346 113	
Nombre maximum de périphériques	20	
1 Relais sur le bornier "SORTIE"	NO/NF 2 A -24 Vcc 1 A - 48 V	
1 Télécommande associable	En mode surveillé : 140 130 ou 140 131	
Nombre max. de télécommandes associables	1	
Informations disponibles sur web app "EVA"	<ul style="list-style-type: none"> - Défaut secteur de la centrale - Batterie déconnectée sur la centrale - Alarme 	<ul style="list-style-type: none"> - Défaut batterie de la centrale - Défaut d'un périphérique (pile ou communication) - Fin alarme (=réarmement du ou des DM)
Degrés de protection	IP 21 / IK 07	
Dimensions (mm) L x H x P	230 x 165 x 48	

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.