

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**



[www.ura.fr](http://www.ura.fr)

Désignation	Diffuseur sonore radio pour Alarme Type 4 Radio
Référence	346 112
Fonction	Diffuseur sonore «DS» radio
Alimentation	2 Piles CR123 - Li 3 V 1400 mAh - Fournies
Autonomie des piles	4 ans
Puissance acoustique du diffuseur sonore	90 dB à 2 m (Classe B selon la norme NF S 32-001)
Portée en champ libre	500 m
Portée en intérieur	jusqu'à 50 m
Tableau d'alarme radio associable	Tableau d'alarme de type 4 radio 346 110 - Kit correspondant 346 114
Appairage au tableau d'alarme	Par bouton poussoir intégré et voyant de vérification de la qualité de la liaison radio
Degrés de protection	IP 42 / IK 07
Dimensions (mm) L x H x P	Ø 122 x Ø 122 x 75

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.