

CARACTERISTIQUES PRODUIT



www.ura.fr

Désignation	AES 48 V / 150 W
Référence	348 101
Tension d'entrée	230 V +/- 15% - 50/60 Hz
Tension de sortie	48 V
Puissance	150 W
Courant de sortie	3 A
Nombre de sorties	2 redondantes protégées
Régime de neutre	TT, TN, IT
Reports d'alarme	Défaut secteur / Défaut batterie Présence sortie 1 ou Présence sortie 2 Contact sec : 1 A / 24 Vdc
Voyants	Défaut secteur / Défaut batterie Présence sortie 1 / Présence sortie 2
Conforme aux normes	NF EN 54-4/A2, NF EN 12101-10, NF S 61-940, NF EN 60-950-1
Certification	CE DPC, NF SSI
Capacité des batteries	4 x 7 Ah
Indice de protection / Classe	IP 30 / I
Température de fonctionnement	-5°C à +40°C
Dimensions L x H x P (mm)	289 x 350 x 189
Fixation	Murale (4 points)

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.