

CARACTERISTIQUES PRODUIT



www.ura.fr

| Désignation | DCMIS vert simple contact |
|---------------------------|---|
| Référence | 357 177 |
| Série | DM |
| Fonction | Dispositif manuel d'issues de secours |
| Couleur | Vert |
| Membrane réarmable | Oui |
| Réarmement | En façade |
| Pose | Saillie ou sur boîte d'encastrement diamètre 67 mm |
| Contact | NF ou NO / 24 V - 5 A / 48 V - 1 A Utilisation en TBTS uniquement |
| Indices de protection | IP 30 / IK 07 |
| Température d'utilisation | -40°C à +70°C |
| Dimensions L x H x P (mm) | 90 x 90 x 57 |
| | - Fonction test sans démontage - Livré avec clé de réarmement |
| Options : | - Clapet de protection transparent : réf. 957 298 - Indicateur d'état mécanique : réf. 359 004 - Kit d'étanchéité IP 65 : 359 003 |

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.