

CARACTERISTIQUES PRODUIT



www.ura.fr

Désignation	DM rouge à membrane réarmable
Référence	357 277
Série	DM
Fonction	Déclencheur manuel
Couleur	Rouge
Membrane réarmable	Oui
Réarmement	En façade
Certification	NF SSI, CE CPR
Conforme aux normes	NF EN 54-11
Pose	Saillie ou sur boîte d'encastrement diamètre 67 mm
Contact	NF ou NO – 24 V / 5 A
Degrés de protection	IP 30 / IK 07
Dimensions L x H x P (mm)	90 x 90 x 57
	- Fonction test sans démontage - Livré avec clé de réarmement
Options :	- Clapet de protection transparent : réf. 957 298 - Indicateur d'état mécanique : réf. 359 004 - Kit d'étanchéité IP 65 : 359 003

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.