

CARACTERISTIQUES PRODUIT



www.ura.fr

Désignation	Détecteur optique de fumée
Référence	956 683
Surface de détection moyenne	50 m ²
Température ambiante	-20°C à +70°C
Dimensions détecteur sur socle	Ø = 100 mm / e = 50 mm
Degré de protection	IP 43
Tension d'alimentation	17 à 28 Vcc
Consommation veille	80 à 140 µ A à 24 V
Consommation alarme	34 mA à 28 V
	Bombe d'essai réf. 954 327

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.