

CARACTERISTIQUES PRODUIT



www.ura.fr

Désignation	Détecteur de chaleur thermovélocimétrique seuil de déclenchement 90°C
Référence	956 687
Surface de détection moyenne	30 m ²
Seuil de déclenchement	90°C
IP	54
Tension d'alimentation	17 à 28 Vcc
Consommation veille	51 µA à 24 V
Consommation alarme	5 à 52 mA à 24 V
Température de fonctionnement	-20°C à +90°C
Dimensions détecteur sur socle	Ø = 100 mm / e = 50 mm

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.