

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**



[www.ura.fr](http://www.ura.fr)

Désignation	Détecteur optique de fumée adressable
Référence	956 950
Surface de détection moyenne	50 m <sup>2</sup>
Température ambiante	-20°C à +60°C
Degré de protection	IP 43
Tension d'alimentation	17 à 28 Vcc
Consommation veille	340 µ A
Consommation alarme	600 µ A à 1 mA
Dimensions détecteur sur socle	Ø = 100 mm / e = 50 mm
	Bombe d'essai réf. 954327 .

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.