

CARACTERISTIQUES PRODUIT

PLASTINOX



www.ura.fr

Désignation	PLASTINOX
Référence	UR117729V
Type	BAES Ambiance Sati Connecté/adressable
Fonction	Ambiance
Flux assigné (Lumens)	450 lm - 1 h
Sources Lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure
Technologie	SATI Connecté pour un contrôle à distance et en temps réel de l'état des installations d'éclairage de sécurité
Normes	NF C 71-801, NF C 71-820, NF EN 60598-2 22, NF EN 60598-1, NF 413
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement
Enveloppe	Polycarbonate transparent
Classe	II
Degré de protection	IP68 à 1,5 m / 30 min - IK10
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	0,7 W
Dimensions Longueur x Diamètre (mm)	375 x 100
Pose	Murale saillie

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.