

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**

**PLASTINOX**



[www.ura.fr](http://www.ura.fr)

Désignation	PLASTINOX
Référence	UR127724V
Type	LSC Ambiance
Fonction	Ambiance
Flux assigné (Lumens)	400 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Normes	NF EN 60598-2 22, NF EN 60598-1, NF 413, UTE C 71-802, NF 467
Marque de qualité	NF Environnement, NF AEAS
Enveloppe	Polycarbonate transparent
Classe	II
Degré de protection	IP68 à 1,5 m / 30 min - IK10
Alimentation	48/110/220 VDC - 230 VAC ± 10% - 50 Hz
Consommation	4,7 W - 12,6 VA
Dimensions Longueur x Diamètre (mm)	375 x 100
Pose	Murale saillie

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.