

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**

**ATEX**



[www.ura.fr](http://www.ura.fr)

Désignation	ATEX
Référence	UR133300V
Type	BAES Ambiance Sati Connecté/adressable
Fonction	Ambiance
Flux assigné (Lumens)	450 lm - 1 h
Sources Lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure
Technologie	SATI Connecté pour un contrôle à distance et en temps réel de l'état des installations d'éclairage de sécurité
Normes	NF C 71-801, NF C 71-820, NF EN 60598-2 22, NF EN 60598-1, NF 413 INERIS 15 ATEX 0056X, IECEx INE 15.0052X, CML 21UKEX1155X
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement
Enveloppe	Verre
Classe	1
Degré de protection	IP66 / IP68 à 10 m - IK09
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	0,7 W
Dimensions Longueur x Diamètre (mm)	470 x 210
Pose	Murale saillie

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.