ura
Sécurité rapprochée

ALARME INCENDIE

CARACTERISTIQUES PRODUIT

www.ura.fr

Désignation	Tableau d'alarme de Type 4 - 8 boucles
Référence	UR346010
Fonction	Tableau d'alarme de Type 4 - 8 boucles
Nombre de boucles de déclencheurs manuels	8
Nombre maximum de déclencheurs manuels par boucles	32
Nombre de zones de détection	8
Nombre de zones d'alarme	1
Nombre de lignes de dispositifs sonores et/ou lumineux d'alarme feu	3
Nombre de dispositifs sonores et/ou lumineux d'alarme feu par ligne	32 Courant global disponible sur les 3 lignes : - 750 mA par l'alimentation interne - 2,25 A avec une alimentation externe
Nombre de BAAS de type Sa/SaMe avec ou sans diffuseurs lumineux	16 par relais configuré en mode "BAAS"
Relais paramétrables par micro interrupteurs	- 3 Relais RCT 48 VDC / 1 A, 24 VDC / 2 A - 1 Relais RCT 48 VDC / 1 A, 24 VDC / 2 A, 230 VAC 1 A
Durée d'alarme générale	Réglable de 5 à 15 min
Durée d'alarme restreinte	Réglable de 0 à 5 min
Nombre maximum de tableaux répétiteurs	Jusqu'à 15 TRC réf. 310 170 et/ou 317 000 avec alimentation externe
Relais Dérangement général	1 relais CT, pouvoir de coupure : 24 VDC / 2 A ou 48 VDC / 1 A

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Désignation	Tableau d'alarme de Type 4 - 8 boucles
Alimentation	230V~ 50/60Hz
Classe de sécurité électrique	II
Autonomie	72 h sans tableau de report 12 h avec tableaux de report alimentés par la centrale
Alimentation de secours	1 Batterie au Plomb 12 V 7 Ah (réf. 386 003 non fournie)
Indices de protection	IP 30 / IK 07
Dimensions (mm) L x H x P	320 x 230 x 85
Connectivité	1 port de communication GTC/IOT RS485 Protocole MODBUS

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.