

CERTIFICADO DE APROBACION DE PRODUCTOS
E-013-01-158939



Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
según Resolución Exenta N° 15583, de fecha 09 de Enero de 2023.

CESMEC

N° Certificado SEC	: 500607
Fecha de Emisión del Certificado	: 25/01/2024
N° y fecha de Solicitud de Certificación	: E-013-01-184095 de fecha 03-01-2024
Protocolo de Análisis y/o Ensayos	: PE 3-04 de fecha: 24 de Noviembre del 2021
Normas Técnicas de Certificación	: IEC 60884-1:2013, IEC 60884-2-7:2013, IEC 60884-3-1:2021, CEI 23-50
Sistema de Certificación Empleado	: Sistema 1, Código 013
Control y Periodo de Seguimiento (solo sistema 2)	: No Aplica
Nombre del Solicitante de Certificación	: Legrand BTicino Chile Ltda
Dirección del Solicitante	: Av. Andrés Bello N°2457 Torre 2, piso 15, Costanera Center, Providencia, Santiago, RM.
Declaración de Ingreso al Sistema Nacional de Aduana (DIN)	: No declara
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Denominación Técnica del Producto	: Enchufes hembras
Denominación Comercial del Producto	: Toma de corriente estándar italiano 2P+T 10/16 A 250Vac
Marca	: BTicino
Modelo o Tipo	: JW4140A16 / JG4140A16 / JB4140A16 / JW4140A16AB / J4140A16R / J4140A16RAB J4140A16G / J4140A16O / JW4140A16F JG4140A16F / JB4140A16F /
Características Técnicas	
Material de construcción	: ---
Tensión y símbolo de suministro	: 250V~
Frecuencia Nominal	: ---
Potencia y/o corriente Nominal	: 16A
Método de accionamiento (interruptor de cable)	: No Aplica
Configuración de polos	: 2P+T
Protección Grado IP	: IPX0
Largo conductor en metros (extensión - adaptador)	: No Aplica
Cantidad de enchufes hembras (extensión - adaptador - enchufe múltiple (triple))	: No Aplica
Tipo y sección del conductor (extensión - adaptador)	: No Aplica
Tipo del enchufe USB (micro-Tipo A - Tipo C)	: No Aplica
Características eléctricas del USB	: No Aplica
Identificación y/o Trazabilidad	: 001-002
Tamaño de Lote	: 02.-Unidades
Tamaño de Muestras	: 02.-Unidades
País de fabricación	: Italia
Procedencia	: Italia
Nombre del Fabricante	: BTICINO SPA.
Dirección del Fabricante	: VIA LE BORRI 231 VARESE, ITALIA.

Nota - * Para poder distinguir bien las futuras producciones amparadas por la certificación, vuestra empresa o el fabricante, deberá marcar en el cuerpo del producto el mes/año de fabricación del producto y/o número de serie, u otro medio de trazabilidad.

CERTIFICADO DE APROBACION DE PRODUCTOS
E-013-01-158939



CESMEC

OTROS ANTECEDENTES

Nombre del Laboratorio donde se Ejecutaron los Ensayos	: CESMEC S.A.
Nº de informe de ensayos	: SCE- 190268
Nº Certificado de Tipo	: E-013-01-157975
Nº SEC Certificado Tipo	: 498920
Nº y Fecha Informe de Auditoria (solo sistema 2)	: No Aplica
Nº y Fecha Informe Control Etapa 1 (solo sistema 2)	: No Aplica
Nº Resolución Exenta de SEC que Reconoce la Certificación Extranjera (solo sistema 6)	: No Aplica
Nº de Certificado de aprobación de Tipo, Sello De calidad o Marca de conformidad extranjera (solo sistema 6)	: No Aplica

USOS DEL PRODUCTO: Doméstico

APROBACIÓN Y VIGENCIA

En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas, se otorga el presente Certificado de seguimiento, de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes.

DISPOSICIONES VARIAS

El Sistema de Certificación empleado (Sistema 1, código 013), según el Decreto Supremo Nº 298, de fecha 10 de noviembre del 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, considera según disposiciones de SEC, una periodicidad de control de lote o partida a los productos fabricados o importados.

No se podrá despachar ni comercializar ningún lote o partida, sin que CESMEC la haya inspeccionado y aprobado.

Este certificado de seguimiento fue emitido por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad, CESMEC S.A., Avda. Marathon 2595, Macul, Santiago – Chile.

OBSERVACIONES: -----

CECILIA SIMON BRAVO

En Representación del representante Legal del Organismo de Certificación



DANIEL ALARCON BUSTAMANTE

Responsable Técnico del Organismo de certificación