

προστασία DC

ασφαλειοποζεύκτες και προστατευτικά υπέρτασης



προστασία DC

αυτόματες ασφάλειες και διακόπτες απόζευξης



4 146 81



4 146 82



4 141 55



4 144 28



4 142 81

Αρ. καταλ. Ασφαλειοποζεύκτες

Ικανότητα διακοπής 50 kA σύμφωνα με EN 60269-1.
Για κυλινδρικές ασφάλειες 10 x 38.

Ασφαλειοποζεύκτες 1 000 V \equiv

	Ονομαστική ένταση (A)	Αριθμός πόλων	Αριθμός στοιχείων
4 146 81	20	1	1
4 146 82	20	2	2

Κυλινδρικές ασφάλειες 10 x 38

Τύπου gPV 1 000 V \equiv

	Ονομαστική ένταση (A)
4 146 25	5
4 146 26	8
4 146 27	10
4 146 28	12
4 146 29	15
4 146 30	20

Προστατευτικά υπέρτασης DC Τύπου 2 - I_{max} 40 kA

Προστασία συνεχούς ρεύματος φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων συνδεδεμένων σε δίκτυο χαμηλής τάσης σύμφωνα με τα πρότυπα UTE C 61-740-51 και UTE C 15-712-1
Προστασία κοινής και διαφορικής λειτουργίας (προκαλωδιωμένο κύκλωμα προστασίας Υ: προστασία +/-, +/Γ, -/Γ)

Αντικεραυνικά με ένδειξη κατάστασης και ανταλλακτικά φυσίγγια

- Πράσινο: Το αντικεραυνικό λειτουργεί σωστά

- Κόκκινο: Το ανταλλακτικό φυσίγγιο πρέπει να αντικατασταθεί

	Τάση(V \equiv)	Αριθμός πόλων	Ένδειξη κατάστασης	Αριθμός στοιχείων
4 141 55	600	2	Ναι	3
4 141 56	1000	2	Ναι	3

Ανταλλακτικά φυσίγγια

4 141 85 Για αντικεραυνικά αρ. καταλ 4 141 55

4 141 86 Για αντικεραυνικά αρ. καταλ 4 141 56

Αρ. καταλ. Αυτόματες ασφάλειες συνεχούς ρεύματος

Ικανότητα διακοπής 4,5 kA σύμφωνα με EN 60947-2.

Τοποθετήστε το στοιχείο διαχωρισμού αρ. καταλ. 4 063 07 μεταξύ δύο συνεχόμενων μηχανισμών

Αυτόματες ασφάλειες 800 V \equiv

	Ονομαστική ένταση (A)	Αριθμός πόλων	Αριθμός στοιχείων
4 144 24	6	2	4
4 144 25	8	2	4
4 144 26	10	2	4
4 144 27	13	2	4
4 144 28	16	2	4
4 144 29	20	2	4

Αυτόματες ασφάλειες 1 000 V \equiv

	Ονομαστική ένταση (A)	Αριθμός πόλων	Αριθμός στοιχείων
4 144 46	10	2	6
4 144 47	13	2	6
4 144 48	16	2	6
4 144 49	20	2	6

Ραγοδιακόπτες

Ραγοδιακόπτες 800 V \equiv

Κατηγορία DC 21B σύμφωνα με EN 60947-3.

Διπλές επαφές διακοπής

	Ονομαστική ένταση (A)	Αριθμός πόλων	Αριθμός στοιχείων
4 142 23	25	2	4
4 142 24	32	2	4
4 142 26	63	2	4

Περιστροφικοί ραγοδιακόπτες

Περιστροφικοί ραγοδιακόπτες 1 000 V \equiv

Δυνατότητα εξωτερικού πρόσθετου χειρισμού μόνο σε ερμάριο τύπου Marina

	Ονομαστική ένταση (A)	Αριθμός πόλων	Αριθμός στοιχείων
4 142 81	32	2	9
4 142 82	63	2	9
4 142 83	125	2	9