

Keor Compact

on-line double conversion UPS (tower) VFI - τριφασικό



On-line double conversion



3 111 00

Συντελεστής ισχύος > 0.99
 Οθόνη αφής φιλική προς το χρήστη 4.3"
 Μεγάλο εύρος τάσης εισόδου και συχνότητας
 Διπλή είσοδος
 Λειτουργία Cold start
 Back-feed protection
 Παράλληλη λειτουργία μέχρι 6 units
 Επεκτασιμότητα της αυτονομίας μέσω πρόσθετων καμπίνων μπαταριών
 Προστασία από υπέρταση και υπερφόρτωση
 Μικρό μέγεθος, χαμηλό βάρος & ελάχιστος θόρυβος
 Μικρό αποτύπωμα: 0.22m²
 Ρόδες για εύκολη μετακίνηση

Αρ. καταλ. UPS με μπαταρίες

Αρ. καταλ.	Ισχύς (VA)	Ισχύς (W)	Αυτονομία (min) ⁽¹⁾	Βάρος (kg)
3 111 01	10000	9000	11	149
3 111 03	15000	13500	7	166
3 111 05	20000	18000	6	176

UPS χωρίς μπαταρίες

Αρ. καταλ.	Ισχύς (VA)	Ισχύς (W)	Βάρος (kg)
3 111 00	10000	9000	74
3 111 02	15000	13500	76
3 111 04	20000	18000	76

Καμπίνες μπαταριών

3 110 94	Keor Compact καμπίνα μπαταριών κενή
3 110 95	Keor Compact καμπίνα μπαταριών 10 kVA
3 110 96	Keor Compact καμπίνα μπαταριών 15 kVA
3 110 97	Keor Compact καμπίνα μπαταριών 20 kVA

Εξαρτήματα

3 110 98	Kit παραλληλισμού
3 110 99	Κάρτα RS-485 MODBUS
3 111 06	Κάρτα ψυχρών επαφών

Κάρτα επικοινωνίας δικτύου

Κάρτα για σύνδεση με δίκτυο IP που διαθέτει λογισμικό διαχείρισης για το UPS και εξασφαλίζει τον έλεγχο και την επίβλεψη, αποστέλλει ειδοποιήσεις σε e-mail και απενεργοποιεί/επανεκκινεί τους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι με το UPS

3 110 58	Κάρτα δικτύου SNMP CS102
3 110 59	Κάρτα δικτύου SNMP CS101 με Wi-Fi

(1) Ο χρόνος αυτονομίας (min) έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του φορτίου, τις συνθήκες χρήσης και του περιβάλλοντος εγκατάστασης



Δωρεάν software διαχείρισης UPS διαθέσιμο για download στο www.ups.legrand.com

CONVENTIONAL UPS / MODULAR UPS

Καινοτόμα τριφασικά UPS από 10 kVA έως 21 MVA

Online UPS διπλής μετατροπής με επεξεργαστή DSP για ακρίβεια. Συνεχής έλεγχος όλων των μετρήσεων και του συντελεστή διόρθωσης ισχύος (PFC). Τεχνολογία χωρίς μετασχηματιστή με υψηλή ποιότητα ισχύος εξόδου, απόδοσης 97,2%.



KEOR T EVO

10 έως 60 kVA
 - έως 95% απόδοση
 - PF 1: kW=kVA



TRIMOD HE

- 10 έως 60 kW
 - N+1 redundancy
 - έως 96% απόδοση
 - PF 1: kW=kVA



KEOR MOD

25 kW επεκτάσιμο
 - έως 250 kW
 - Hot Swap
 - N+1 redundancy
 - έως 96,5% απόδοση
 - PF 1: kW=kVA



KEOR HP & KEOR HPE

60 έως 800 kVA
 - έως 96% απόδοση
 - PF 0,9 (Keor HP)
 - PF 1: kW=kVA (Keor HPE)

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης