

συνδεδεμένο σπίτι

έλεγχος φωτισμού (συνέχεια)

Βήμα 2: Επιμέρους προϊόντα για ένα συνδεδεμένο σπίτι



Home + Control



0 677 99



0 698 96L



7 521 88



7 528 88



0 677 72

Επιμέρους συνδεδεμένα προϊόντα που προστίθενται ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης. Προηγείται απαραίτητα η τοποθέτηση ενός βασικού kit εγκατάστασης σε μορφή διακόπτη, ή για ηλεκτρικό πίνακα, ή ενός gateway πρίζας

Αρ. καταλ.

Συνδεδεμένος διακόπτης με ουδέτερο (με δυνατότητα dimmer)

Για έλεγχο του φωτισμού τοπικά ή από απόσταση. Μπορεί να συσχετιστεί με έναν ή περισσότερους ασύρματους διακόπτες. Ενσύρματος διακόπτης 150 W με ουδέτερο 230 V~ (με δυνατότητα dimmer). Συμβατός με κάθε τύπο λαμπτήρα (απαιτείται η χρήση dimmable LED πάντα ακόμα και αν δεν επιλεχθεί η λειτουργία της ρύθμισης φωτισμού). Ελέγχει τα φορτία: 0-150 W λαμπτήρες πυράκτωσης και ιωδίνης, 0-150 W CFL και LED (ή 10 λαμπτ. max) και 0-150 W ιωδίνης με επαγωγικό μετασχηματιστή. Παραδίδεται με έναν αντισταθμιστή, ο οποίος θα πρέπει να τοποθετείται πάντα ανεξαρτήτως φορτίου. Η λειτουργία της ρύθμισης του φωτισμού ενεργοποιείται από την εφαρμογή Home + Control. Δυνατότητα φωτεινής λειτουργίας για τον εύκολο εντοπισμό του διακόπτη στο σκοτάδι και ένδειξης κατάστασης (παραμετροποιείται από την εφαρμογή). Τοποθετείται στη θέση συμβατικού διακόπτη σε κουτί διακόπτη 1 θέσης βάθους 40 mm. Στήριξη με νύχια ή βίδες. Παραδίδεται πλήρης με βάση στήριξης, πλαίσιο και προστατευτικό κάλυμμα, εκτός από τη σειρά Plexo with Netatmo.

Valena Life with Netatmo

- 7 521 66 White
- 7 522 66 Ivory
- 7 523 66 Aluminium
- 7 563 66 Black

Valena Allure with Netatmo

- 7 525 66 White
- 7 526 66 Ivory
- 7 527 66 Aluminium
- 7 528 66 Black
- 7 529 66 Pearl

Celiane with Netatmo

- 0 677 97 White
- 0 677 98 Titanium
- 0 677 99 Graphite

Plexo with Netatmo

IP 55 Τοποθετούνται σε κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης ή πλαίσια χωνευτής τοποθέτησης (σελ. 391)

- 0 698 76L Grey
- 0 698 96L Anthracite

Συνδεδεμένος διπλός διακόπτης με ουδέτερο

Για έλεγχο 2 διαφορετικών κυκλωμάτων φωτισμού τοπικά ή από απόσταση. Μπορεί να συσχετιστεί με έναν ή περισσότερους ασύρματους διακόπτες. Διπλός ενσύρματος διακόπτης 2 x 250 W με ουδέτερο 230 V~ (χωρίς δυνατότητα dimmer). Συμβατός με κάθε τύπο λαμπτήρα. Ελέγχει τα φορτία: 2 x 0-250 W λαμπτήρες πυράκτωσης και ιωδίνης, 2 x 0-50 W CFL και LED και 2 x 0-125 VA ιωδίνης με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή. Δυνατότητα φωτεινής λειτουργίας για τον εύκολο εντοπισμό του διακόπτη στο σκοτάδι και ένδειξης κατάστασης (παραμετροποιείται από την εφαρμογή). Τοποθετείται στη θέση συμβατικού διπλού διακόπτη σε κουτί διακόπτη 1 θέσης βάθους 40 mm. Στήριξη με νύχια ή βίδες. Παραδίδεται πλήρης με βάση στήριξης, πλαίσιο και προστατευτικό κάλυμμα.

Valena Life with Netatmo

- 7 521 88 White
- 7 522 88 Ivory
- 7 523 88 Aluminium
- 7 563 88 Black

Valena Allure with Netatmo

- 7 525 88 White
- 7 526 88 Ivory
- 7 527 88 Aluminium
- 7 528 88 Black
- 7 529 88 Pearl

Celiane with Netatmo

- 0 677 22 White
- 0 677 72 Titanium
- 0 648 92 Graphite