

### Βήμα 2: Επιμέρους προϊόντα για ένα συνδεδεμένο σπίτι



0 677 67 + πλαίσιο Yesterday  
White 0 666 31



0 676 94



0 648 75

Επιμέρους συνδεδεμένα προϊόντα που προστίθενται ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης. Προηγείται απαραίτητα η τοποθέτηση ενός βασικού kit εγκατάστασης σε μορφή διακόπτη, ή για ηλεκτρικό πίνακα, ή ενός gateway πρίζας

**Αρ. καταλ** **Ασύρματος διακόπτης χωνευτός**

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο από απόσταση ενσύρματων διακοπών, μικροδιακοπών ή πριζών. Ο συσχετισμός γίνεται μέσω της εφαρμογής Home + Control ή με "χτύπημα" στα επιλεγμένα ενσύρματα προϊόντα: διακόπτες, μικροδιακόπτες, πρίζες.  
Παραδίδεται με μπαταρία CR2032 3 V.  
Ένδειξη LED για χαμηλή στάθμη μπαταρίας.

**Living Now with Netatmo**  
K4003CWI 1 στοιχείου, χωνευτό. Δέχεται τα πλακίδια της σελ. 216-217 και τα πλαίσια Living Now, σελ. 344

**Livinglight with Netatmo**  
LN4003CWI 1 στοιχείου, χωνευτό. Στη συσκευασία περιέχεται ο μηχανισμός με 3 πλακίδια σε χρώματα Λευκό, Tech και Γραφίτη. Δέχεται πλαίσια Livinglight, σελ. 364-369

**Ασύρματος διακόπτης για ρύθμιση χρωμάτων**

Δυνατότητα ρύθμισης χρωμάτων.  
Παραδίδεται με μπαταρία CR2032 3 V και 4 επανατοποθετούμενες αυτοκόλλητες ταινίες για την τοποθέτησή του σε οποιαδήποτε επιφάνεια.  
Ένδειξη LED για χαμηλή στάθμη μπαταρίας.  
Στην έκδοση Valena Life with Netatmo παραδίδεται πλήρης με βάση στήριξης, πλαίσιο και προστατευτικό κάλυμμα.

**Valena Life with Netatmo**

7 521 83  White  
7 522 83  Ivory  
7 523 83  Aluminium  
7 563 83  Black

**Celiane with Netatmo**  
Παραδίδεται χωρίς πλαίσιο, δέχεται τα πλαίσια Celiane σελ. 272

0 677 67  White  
0 677 68  Titanium  
0 677 69  Graphite

**Living Now with Netatmo**  
K4007CWI 1 στοιχείου, χωνευτό. Δέχεται τα πλακίδια της σελ. 216-217 και τα πλαίσια Living Now, σελ. 344

**Livinglight with Netatmo**  
1 στοιχείου, χωνευτό. Με ενσωματωμένο πλακίδιο, δέχεται πλαίσια Livinglight, σελ. 364-369

N4007CWI  Λευκό  
NT4007CWI  Tech  
L4007CWI  Γραφίτης

**Αρ. καταλ** **Ασύρματος βοηθητικός διακόπτης**

0 676 94 Επιτρέπει τη μετατροπή ενός συμβατικού διακόπτη (μηχανικού) σε ασύρματο για τον έλεγχο των συνδεδεμένων διακοπών και πριζών Έχει μικρό μέγεθος που επιτρέπει την εγκατάσταση στο κουτί του συμβατικού διακόπτη Ο συσχετισμός γίνεται με το "χτύπημα" στα επιλεγμένα ενσύρματα προϊόντα: διακόπτες, μικροδιακόπτες, πρίζες ή μέσω της εφαρμογής Παραδίδεται με μπαταρία CR2032 3 V

**Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης IP 44**

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο από απόσταση ενός ή περισσότερων ενσύρματων συνδεδεμένων διακοπών, συνδεδεμένων μικροδιακοπών φωτισμού και συνδεδεμένων πριζών

Ο συσχετισμός γίνεται με το "χτύπημα" στα επιλεγμένα ενσύρματα προϊόντα: διακόπτες, μικροδιακόπτες, πρίζες ή μέσω της εφαρμογής Παραδίδεται με 2 μπαταρίες 1,5 V AA

Ανίχνευση IR 140° - εμβέλεια 8 m  
Ρύθμιση φωτεινότητας 5 - 1000 lux  
Ρύθμιση του χρόνου: 15 sec - 15 min  
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 6 m  
Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης: 2,5 m  
Είναι κατάλληλος για εξωτερική χρήση (IP 44)  
Ρύθμιση ευαισθησίας του ανιχνευτή 2 - 8 m  
Διαθέτει κουμπιά ON/OFF για αυτοέλεγχο  
Κατανάλωση 0,75 W σε κατάσταση αναμονής  
Τοποθέτηση με βίδες (δεν περιλαμβάνονται)  
0 648 75 Λευκό