

Βήμα 2: Επιμέρους προϊόντα για ένα συνδεδεμένο σπίτι



Home + Control



7 521 90A



7 528 90A



0 648 96A + πλαίσιο Tungsten
0 689 71



0 676 97



0 676 96

Επιμέρους συνδεδεμένα προϊόντα που προστίθενται ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης. Προηγείται απαραίτητα η τοποθέτηση ενός βασικού kit εγκατάστασης σε μορφή διακόπτη, ή για ηλεκτρικό πίνακα, ή ενός gateway πρίζας

Αρ. καταλ. **Συνδεδεμένος διακόπτης ρολών**

Για έλεγχο τοπικά και από απόσταση ενός ηλεκτρικού ρολού 230 V~ (πάνω/κάτω/stop). Συμβατός με ρολά με μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό stop. Μπορεί να συσχετιστεί με έναν ή περισσότερους ασύρματους διακόπτες ρολών. Μπορεί να τοποθετηθεί στη θέση ενός συμβατικού διακόπτη ρολών σε κουτί διακόπτη βάθους 40 mm. Απαιτείται καλώδιο ουδετέρου. Στήριξη με νύχια ή βίδες. Στις εκδόσεις Valena Life with Netamo και Valena Allure παραδίδεται πλήρης με βάση στήριξης, πλαίσιο και προστατευτικό κάλυμμα.

Valena Life with Netatmo

7 521 90A
7 522 90A
7 523 90A
7 563 90A



- White
- Ivory
- Aluminium
- Black

Valena Allure with Netatmo

7 525 90A
7 526 90A
7 527 90A
7 528 90A
7 529 90A



- White
- Ivory
- Aluminium
- Black
- Pearl

Celiane with Netatmo

Παραδίδεται χωρίς πλαίσιο, δέχεται τα πλαίσια Celiane, σελ. 272

0 677 26A
0 677 76A
0 648 96A



- White
- Titanium
- Graphite

Living Now with Netatmo

K4027C



1 στοιχείο, χωνευτό. Δέχεται τα πλακίδια της σελ. 216-217 και τα πλαίσια Living Now, σελ. 344

Livinglight with Netatmo

1 στοιχείο, χωνευτό. Με ενσωματωμένο πλακίδιο, δέχεται πλαίσια Livinglight, σελ. 364-369

N4027C
NT4027C
L4027C



- Λευκό
- Tech
- Γραφίτης

Αρ. καταλ. **Συνδεδεμένος μικροδιακόπτης ρολών**

0 676 97



Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο τοπικά και από απόσταση ενός ηλεκτρικού ρολού 230 V~ (πάνω/κάτω/stop). Συμβατός με ρολά με μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό stop.

Συσχετίζεται με έναν ή περισσότερους ασύρματους διακόπτες ρολών. Τοποθετείται στο κουτί του μηχανισμού του ρολού και το μετατρέπει σε "έξυπνο" χωρίς επιπλέον καλώδιση και χωρίς καμιά ζημιά στον τοίχο. Απαιτείται καλώδιο ουδετέρου.

Δεν είναι κατάλληλος για τον έλεγχο ασύρματων ρολών. Μέγιστα φορτία που υποστηρίζονται στα 230 V~: 1 x 500 V~

0 676 96 **Συνδεδεμένος μικροδιακόπτης γκαραζόπορτας και εξώπορτας (ξηρή επαφή)**

0 676 96



Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο μιας γκαραζόπορτας ή μιας πόρτας εισόδου: τοπικά, από απόσταση ή μέσω ενός φωνητικού βοηθού. Ένδειξη κατάστασης (open/closed/level) μέσω της εφαρμογής Home+Control.

Συσχετίζεται με έναν ή περισσότερους ασύρματους διακόπτες ρολών (σελ. 211) ή σεναρίων (σελ. 214-215). Διαθέτει 2 αισθητήρες θέσης. Τοποθετείται σε κουτί Plexo IP55 80x80 mm ή μεγαλύτερο, ή σε ένα προϋπάρχον κουτί συμβατικού διακόπτη.

Συμβατό με γκαραζόπορτα και εξώπορτα που διαθέτει είσοδο ξηρής επαφής για μηχανικά μπουτόν.



Δωρεάν εφαρμογή Home + Control διαθέσιμη σε Google Play και Apple Store

