
























πίνακας επιλογής Celiane™

μηχανισμοί και πλακίδια

	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ			ΠΛΑΚΙΔΙΑ			
							
				White	Titanium	Ivory	Graphite
ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ							
Διακόπτης ρολών	0 676 01			0 681 51	0 684 51	0 662 90	0 679 55
Μπουτόν ρολών	0 676 03						
Προγραμματιζόμενος διακόπτης ρολών	0 676 21			0 681 59	0 684 59	-	0 679 59
Ρελέ για ομαδικό έλεγχο (σε συνδυασμό με τον αρ. καταλ. 0 676 21)	0 676 22			Χωρίς πλακίδιο			
Θερμοστάτης χώρου	0 674 00			0 682 40	0 685 40	0 662 80	0 679 80
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ / ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ							
Ενδεικτικό όδευσης	0 676 51			Παραδίδεται με πλακίδιο			
Ενδεικτικό όδευσης και ασφαλείας	0 676 53			Παραδίδεται με πλακίδιο			
Φωτιστικό ασφαλείας	0 670 68			0 680 68	0 683 68	-	0 679 68
ΠΡΙΖΕΣ 230 V~							
2 Π+Γ τύπου σούκο, ακροδέκτες με βίδες	0 671 61			0 681 31	0 684 31	0 662 27	0 679 31
2 Π+Γ τύπου σούκο, αυτόματοι ακροδέκτες	0 671 53						
2 Π+Γ τύπου σούκο, ακροδέκτες με βίδες, με καπάκι	0 671 61			0 681 40	0 684 40	-	-
2 Π+Γ τύπου σούκο, αυτόματοι ακροδέκτες, με καπάκι	0 671 53						
2 Π+Γ τύπου σούκο, ακροδέκτες με βίδες, με ενδεικτικό (δέχεται led αρ. καταλ. 0 676 64)	0 671 61			0 681 45	0 684 45	-	-
2 Π+Γ τύπου σούκο, αυτόματοι ακροδέκτες, με ενδεικτικό (δέχεται led αρ. καταλ. 0 676 64)	0 671 53						
Πρίζα σούκο flat	-			0 671 66	0 671 67	0 671 69	0 671 68
Πρίζα 2Π+Γ τύπου σούκο και έξοδος USB τύπου C για φόρτιση συσκευών	-			0 681 19 Παραδίδεται με πλακίδιο	0 684 19 Παραδίδεται με πλακίδιο	-	0 679 13 Παραδίδεται με πλακίδιο
Πρίζα φόρτισης συσκευών 2 USB Τύπου C+C - 3 A	0 674 66			0 682 56	0 685 56	-	0 679 56
Πρίζα φόρτισης συσκευών 2 USB Τύπου A+C - 3 A	0 674 65						
Πρίζα φόρτισης συσκευών 2 USB Τύπου A+A - 2,4 A	0 674 62			0 682 56	0 685 56	-	0 679 56
Πρίζα φόρτισης συσκευών με micro USB + USB Τύπου A - 2,4 A				0 682 10	0 685 10	-	0 679 10