

## μηχανισμοί Celiane™

πρίζες ρεύματος, ρεύματος με φόρτιση USB και φόρτισης USB

Τύπου A + Τύπου C



0 674 65+ πλαίσιο  
Maple 0 692 11



0 671 67 + πλαίσιο  
Titanium 0 689 01

## μηχανισμοί Celiane™

πρίζες τηλεφώνου, πληροφορικής, multimedia



0 673 46 + πλαίσιο  
Carbon 0 689 81



0 673 72 + πλαίσιο  
Alu Snake 0 687 21

Πίνακας επιλογής για πλακίδια **σελ. 269**, πλαίσια **σελ. 272-275** και βάσεις στήριξης **σελ. 276-277**

Πίνακας επιλογής για πλακίδια **σελ. 270**, πλαίσια **σελ. 272-275** και βάσεις στήριξης **σελ. 276-277**

### Αρ. καταλ. Πρίζες 16 A – 250 V

#### Πρίζα 2 Π+Γ τύπου σούκο

Ασφαλείας, για την προστασία των παιδιών. Γίνεται πρίζα με καπάκι ή πρίζα με ενδεικτικό με τα κατάλληλα πλακίδια

0 671 61



Ακροδέκτες με βίδες

0 671 53



Ακροδέκτες αυτόματοι με έγχρωμη σήμανση

#### Πρίζα 2 Π+Γ τύπου σούκο Flat

Πρίζα επίπεδη που εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια, προστασία από τη σκόνη και εξαιρετικό design, πατέντα Legrand.

Παραδίδεται με ενσωματωμένο πλακίδιο.

Ακροδέκτες αυτόματοι

0 671 66



- White
- Titanium
- Ivory
- Graphite

0 671 67

0 671 69

0 671 68

#### Πρίζα 2Π+Γ με USB τύπου C φόρτισης

Πρίζα 2Π+Γ τύπου σούκο ασφαλείας Διαθέτει έξοδο USB τύπου C 5V, 1,5 A για γρήγορη φόρτιση κινητών συσκευών, tablets, smartphones, MP3, κλπ. Εγκατάσταση σε κουτί ελάχιστου βάθους 40 mm

0 681 19



- White
- Titanium
- Graphite

0 684 19

0 679 13

#### Πρίζες φόρτισης 2 USB

Για τη φόρτιση κινητών συσκευών, tablets, smartphones, MP3, κλπ. Τοποθετούνται σε κουτιά ελάχιστου βάθους 40mm. Δυνατότητα γεφύρωσης σε πρίζα 2Π+Γ τύπου σούκο. Παραδίδονται χωρίς καλώδιο φόρτισης

Κατανάλωση σε standby < 0,07 W

#### 2 USB Τύπου C - 3 A / 15 W

0 674 66



Τύπου C

#### 1 USB Τύπου A και 1 USB Τύπου C - 3 A / 15 W

0 674 65



Τύπου A + Τύπου C

#### 2 USB Τύπου A - 2,4 A / 12 W

0 674 62



Τύπου A  
Δέχονται πλακίδιο συμβατικό ή τύπου dock (για φόρτιση χωρίς καλώδιο σε υποδοχή usb)

### Αρ. καταλ. Πρίζα τηλεφώνου RJ 11

0 673 40



RJ11, 1 εξόδου

#### Πρίζες πληροφορικής RJ 45

Πρίζα με κονέκτορα LCS<sup>2</sup> για γρήγορη σύνδεση χωρίς εργαλείο. Σήμανση των επαφών με διπλό χρωματικό κώδικα 568 A και B και αριθμηση. Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801 έκδ.2.0, EN 50173-1 και EIA/TIA 568

#### Πρίζα RJ 45 κατ.6 UTP

0 673 44



Για τη δημιουργία μίας πρίζας 1 εξόδου, συνδυάζεται ο μηχανισμός αρ. καταλ. 0 673 44 και το κατάλληλο πλακίδιο.

Για τη δημιουργία μίας πρίζας 2 εξόδων, συνδυάζονται 2 μηχανισμοί αρ. καταλ. 0 673 44 και το κατάλληλο πλακίδιο

#### Πρίζα RJ 45 κατ.6α STP – θωρακισμένη

0 673 46



Για τη δημιουργία μίας πρίζας 1 εξόδου, συνδυάζεται ο μηχανισμός αρ. καταλ. 0 673 46 και το κατάλληλο πλακίδιο.

Για τη δημιουργία μίας πρίζας 2 εξόδων, συνδυάζονται 2 μηχανισμοί αρ. καταλ. 0 673 46 και το κατάλληλο πλακίδιο.

#### Πρίζα multimedia

0 673 96



Πρίζα RJ 45, STP – κατ.6, 1 εξόδου  
Δέχεται τηλεόραση, τηλεφωνία, πληροφορική  
Δυνατότητα επισήμανσης της χρήσης με το πλακίδιο multimedia

#### Πρίζες πληροφορικής USB

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συσκευών με έξοδο USB (εκτυπωτής, εξωτερικός σκληρός δίσκος, ψηφιακή κάμερα, camcorder,...)

#### Με βίδες

0 673 52



USB 2.0 Τύπου A  
Για σύνδεση  
Διαθέτει ακροδέκτη με βίδες 1 mm<sup>2</sup>

#### Προκαλωδιωμένη

0 673 72



USB 3.0 Τύπου A  
Με καλώδιο 15 cm  
και φics θηλυκό για γρήγορη σύνδεση