



7 741 26 + 7 743 51



7 742 63 + 7 744 61



7 743 04 + 7 700 20

 Πίνακας επιλογής πλαισίων **σελ. 317** και κουτιών **σελ. 323**
**Αρ. καταλ. Ρυθμιστής LED 2 καλωδίων περιστροφικός**

Επιτρέπει τον έλεγχο και τη ρύθμιση φωτισμού για όλους τους τύπους λαμπτήρων οικονομίας:

- LEDs, CFLs dimmable 5 - 75 W και έως 10 λαμπτήρες max
- 5 έως 300 VA ιωδίνης ΠΧΤ με ηλεκτρονικό ή επαγωγικό μετασχηματιστή
- 5 έως 300 W ιωδίνης ή πυράκτωσης 230 V

Το προϊόν ταυτοποιείται ανάλογα με τον τύπο του λαμπτήρα που θα ρυθμίζει.

Πρέπει να τοποθετείται ο ίδιος τύπος λαμπτήρων στο ίδιο κύκλωμα.

Τοποθετείται στη θέση απλού διακόπτη, σύνδεση με 2 καλώδια, κουτί ελάχιστου βάθους 40mm.

Ακροδέκτες με βίδες.

Μπορεί να συνδυαστεί με 1 ή περισσότερα μη φωτεινά μπουτόν αρ. καταλ. 7 744 11/7 743 11/7 701 11 για ON/OFF/ρύθμιση.

 7 742 63  
 7 741 63  
 7 702 63


- Λευκό
- Κρεμ
- Αλουμίνιο

**Αρ. καταλ. Eco-ανιχνευτής κίνησης 2 καλωδίων, χωρίς ουδέτερο, 2-100 W LED**

Συμβατοί με κάθε τύπο λαμπτήρα. Ανίχνευση IR, οριζόντια γωνία 170°, εμβέλεια 8 μ. Ρύθμιση χρόνου 5s έως 10 min

Ρύθμιση φωτεινότητας 5 έως 1275 lux

4 επίπεδα ευαισθησίας

**Eco-ανιχνευτής κίνησης 2 καλωδίων, χωρίς ουδέτερο, 2-100 W LED**

Δέχεται φορτία:

- LEDs, CFLs : 2 έως 100W LED
- Αλογόνου και πυράκτωσης 230 V : 2 έως 150 W
- LEDs, CFLs, αλογόνου με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή : 2 έως 150 VA

Εάν τοποθετηθούν περισσότεροι ανιχνευτές στο ίδιο κύκλωμα, το ελάχιστο φορτίο αλλάζει

Δυνατότητα συνδυασμού με μπουτόν για χειροκίνητο έλεγχο από απόσταση, έως 10 max.

Μπορεί να συνδυαστεί με χρονοδιακόπτη ράγας (σελ. 84). Τότε το αποδεκτό φορτίο εξαρτάται από τον χρονοδιακόπτη ράγας.

Κατανάλωση σε ηρεμία < 0,01W

7 742 29A



- Λευκό

7 741 29A

- Κρεμ

**Eco-ανιχνευτής κίνησης 3 καλωδίων με ουδέτερο, 0-500 W LED**

Δέχεται φορτία:

- LEDs, CFLs : 0 έως 500 W LED
- Αλογόνου και πυράκτωσης 230 V : 0 έως 2000 W
- LEDs, CFLs, αλογόνου με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή : 0 έως 1000 VA

Δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης έως 10 ανιχνευτών

Δυνατότητα συνδυασμού με μπουτόν για χειροκίνητο έλεγχο από απόσταση, έως 10 max.

Λειτουργία master / slave (10 ανιχνευτές slave ανά 1 master)

Κατανάλωση σε ηρεμία < 0,015 W

7 742 69A



- Λευκό

7 741 69A

- Κρεμ

**Eco ρυθμιστής Universal**

7 700 74A



**Πατητός eco ρυθμιστής 2 καλωδίων, χωρίς ουδέτερο**

Μπορούν να συνδυαστούν με ένα ή περισσότερα μη φωτεινά μπουτόν για ON/OFF /ρύθμιση από απόσταση. Ανάβει στο τελευταίο επίπεδο φωτεινότητας. Δυνατότητα καθορισμού κατώτερου και ανώτατου ορίου φωτεινότητας

Βάθος 35 mm

Κατανάλωση σε ηρεμία: 0,005 W

Για κάθε τύπο λαμπτήρων:

- Dimmable LED & CFL: 3-125W (έως 10 λαμπ. max)

- Αλογόνου, πυράκτωσης 230V: 3-125W

- Αλογόνου με ηλεκτρονικό ή επαγωγικό μετασχηματιστή: 3-125VA

**Θερμοστάτες**
**Θερμοστάτης απλός**

Ρύθμιση της θερμοκρασίας μεταξύ +5 και 30°C

Τροφοδοσία 230 V

Μία έξοδος με επαφή:

8A cosφ = 1 / 4 A cosφ = 0,6

 7 742 26  
 7 741 26  
 7 702 26


- Λευκό
- Κρεμ
- Αλουμίνιο

**Θερμοστάτης με διακόπτη**

Με δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας 230 V~

 7 742 27  
 7 741 27  
 7 702 27


- Λευκό
- Κρεμ
- Αλουμίνιο

**Ανισταθμιστής**

0 401 49



Επιτρέπει την καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών μηχανισμών φωτισμού 2 καλωδίων, χωρίς ουδέτερο, με όλους τους λαμπτήρες (LEDs,

CFLs, ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μπάλαστ, ιωδίνης 230 V, σωλήνα φθορισμού, πυράκτωσης)

Κατανάλωση σε ηρεμία: 0,2 W

Συνδέεται στο φορτίο.

**Μηχανισμοί ελέγχου ρολών 10 A - 250 V~**
**Διακόπτης ρολών**

 7 744 04  
 7 743 04  
 7 701 04


- Λευκό
- Κρεμ
- Αλουμίνιο

**Μπουτόν ρολών**

 7 744 14  
 7 743 14  
 7 701 14


- Λευκό
- Κρεμ
- Αλουμίνιο

Εάν οι λαμπτήρες LED τρεμοπαίζουν, το φαινόμενο οφείλεται στην ενσωματωμένη ηλεκτρονική τους μονάδα και όχι σε δυσλειτουργία του ρυθμιστή.

Για την εξάλειψη του φαινομένου, παρακαλούμε μειώστε το εύρος ρύθμισης του επιπέδου φωτεινότητας του ρυθμιστή (σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες)

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται η χρήση του ανισταθμιστή αρ. καταλ. 0 401 49