

## Niloe™

### έλεγχος φωτισμού



7 645 01



7 645 05

Οι μηχανισμοί παραδίδονται με πλακίδιο και βάση στήριξης. Τοποθέτηση με βίδες ή νύχια. Δέχονται τα πλαίσια της **σελ. 322**

## Niloe™

### ανιχνευτές κίνησης



7 64582A

Οι μηχανισμοί παραδίδονται με πλακίδιο και βάση στήριξης. Τοποθέτηση με βίδες ή νύχια. Δέχονται τα πλαίσια της **σελ. 322**

Αρ. καταλ.

### Διακόπτες 10 AX - 250 V~

Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες.

7 645 00

#### Απλός

Μπορεί να γίνει φωτεινός με το LED αρ. καταλ. 7 645 21



7 645 05

#### Κομμιτατέρ

Μπορεί να γίνει φωτεινός με 2 LED αρ. καταλ. 7 645 21



7 645 01

#### Αλλέ-ρετούρ

Μπορεί να γίνει φωτεινός με το LED αρ. καταλ. 7 645 21



7 645 02

#### Διπλός αλλέ-ρετούρ

Μπορεί να γίνει φωτεινός με 2 LED αρ. καταλ. 7 645 21



7 645 04

#### Μεσαίος αλλέ-ρετούρ



### Μπουτόν 6A

Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες

7 645 07

#### Μπουτόν απλό NO-NC

Μπορεί να γίνει φωτεινό με το LED αρ. καταλ. 7 645 21 και 7 645 23



7 645 22

#### Μπουτόν φωτεινό 230 V

Με ενσωματωμένο το LED αρ. καταλ. 7 645 21



Συμβατοί με κάθε τύπο λαμπτήρα. Ανίχνευση IR, οριζόντια γωνία 170°, εμβέλεια 8 μ. Ρύθμιση χρόνου 5s έως 10 min Ρύθμιση φωτεινότητας 5 έως 1275 lux 4 επίπεδα ευαισθησίας

Αρ. καταλ.

### Eco-ανιχνευτής κίνησης 2 καλωδίων, χωρίς ουδέτερο, 2-100 W LED

7 645 83A



Δέχεται φορτία:

- LEDs, CFLs : 2 έως 100W LED
- Αλογόνου και πυράκτωσης 230 V : 2 έως 150 W
- LEDs, CFLs, αλογόνου με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή : 2 έως 150 VA

Εάν τοποθετηθούν περισσότεροι ανιχνευτές στο ίδιο κύκλωμα, το ελάχιστο φορτίο αλλάζει  
Δυνατότητα συνδυασμού με μπουτόν για χειροκίνητο έλεγχο από απόσταση, έως 10 max.  
Μπορεί να συνδυαστεί με χρονοδιακόπτη ράγας (σελ. 84). Τότε το αποδεκτό φορτίο εξαρτάται από τον χρονοδιακόπτη ράγας.  
Κατανάλωση σε αναμονή < 0,01W

7 645 82A



Δέχεται φορτία:

- LEDs, CFLs : 0 έως 500 W LED
- Αλογόνου και πυράκτωσης 230 V : 0 έως 2000 W
- LEDs, CFLs, αλογόνου με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή : 0 έως 1000 VA

Δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης έως 10 ανιχνευτών  
Δυνατότητα συνδυασμού με μπουτόν για χειροκίνητο έλεγχο από απόσταση, έως 10 max.  
Λειτουργία master / slave (10 ανιχνευτές slave ανά 1 master)  
Κατανάλωση σε αναμονή < 0,015 W