



7 645 88

Οι μηχανισμοί παραδίδονται με πλακίδιο και βάση στήριξης. Δέχονται τα πλαίσια της **σελ. 322**. Τοποθέτηση με βίδες ή νύχια.



7 645 11



6 647 93

Οι μηχανισμοί παραδίδονται με πλακίδιο και βάση στήριξης. Δέχονται τα πλαίσια της **σελ. 322**. Τοποθέτηση με βίδες ή νύχια.

Αρ. καταλ. Ρυθμιστής περιστροφικός LED 2 καλωδίων

7 645 88



Επιτρέπει τον έλεγχο και τη ρύθμιση φωτισμού για όλους τους τύπους λαμπτήρων οικονομίας: LEDs, CFLs dimmable 5 - 75 W και έως 10 λαμπτήρες max, 5 έως 300 VA ιωδίνης ΠΧΤ με ηλεκτρονικό ή επαγωγικό μετασχηματιστή, 5 έως 300 W ιωδίνης ή πυράκτωσης 230 V. Το προϊόν ταυτοποιείται ανάλογα με τον τύπο του λαμπτήρα που θα ρυθμίζει. Πρέπει να τοποθετείται ο ίδιος τύπος λαμπτήρων στο ίδιο κύκλωμα. Τοποθετείται στη θέση απλού διακόπτη, σύνδεση με 2 καλώδια, κουτί ελάχιστου βάθους 40mm. Ακροδέκτες με βίδες. Μπορεί να συνδυαστεί με 1 ή περισσότερα μη φωτεινά μπουτόν αρ. καταλ. 7 645 07 για ON/OFF/ρύθμιση.

Αρ. καταλ. Διακόπτης ρολών

7 645 11



Διακόπτης για τον απευθείας έλεγχο του μοτέρ. Διαθέτει 3 θέσεις: πάνω/stop/κάτω. Σύνδεση με ακροδέκτες με βίδες.

Αρ. καταλ. Διακόπτης ξενοδοχείου

6 647 93



Για την ενεργοποίηση ενός κυκλώματος με την είσοδο μίας κάρτας. Με χρονοκαθυστέρηση 30 sec μετά την αφαίρεση της κάρτας. Δέχεται κάρτες 54 mm max. Παραδίδεται χωρίς νύχια, προσθέστε το εξάρτημα αρ. καταλ. 6 650 99.


6 651 14A Eco ρυθμιστής Universal

6 651 14A

Πατητός eco ρυθμιστής 2 καλωδίων, χωρίς ουδέτερο
Μπορεί να συνδυαστεί με ένα ή περισσότερα μη φωτεινά μπουτόν για ON/OFF /ρύθμιση από απόσταση. Ανάβει στο τελευταίο επίπεδο φωτεινότητας. Δυνατότητα καθορισμού κατώτερου και ανώτατου ορίου φωτεινότητας. Βάθος 35 mm. Κατανάλωση σε ηρεμία: 0,005 W. Για κάθε τύπο λαμπτήρων:
- Dimmable LED & CFL: 3-125W (έως 10 λαμπτ. max)
- Αλογόνου, πυράκτωσης 230V: 3-125W
- Αλογόνου με ηλεκτρονικό ή επαγωγικό μετασχηματιστή: 3-125VA. Διατίθεται χωρίς νύχια, δέχεται τα νύχια με αρ. καταλ. 6 650 99.

0 401 49 Αντισταθμιστής

0 401 49



Επιτρέπει την καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών μηχανισμών φωτισμού 2 καλωδίων, χωρίς ουδέτερο, με όλους τους λαμπτήρες (LEDs, CFLs, ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μπάλλα, ιωδίνης 230 V, σωλήνα φθορισμού, πυράκτωσης). Κατανάλωση σε ηρεμία: 0,2 W.

Εάν οι λαμπτήρες LED τρεμοπαίζουν, το φαινόμενο οφείλεται στην ενσωματωμένη ηλεκτρονική τους μονάδα και όχι σε δυσλειτουργία του ρυθμιστή. Για την εξάλειψη του φαινομένου, παρακαλούμε μειώστε το εύρος ρύθμισης του επιπέδου φωτεινότητας του ρυθμιστή (σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες). Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται η χρήση του αντισταθμιστή αρ. καταλ. 0 401 49.