

## Oteo

### εξωτερικοί διακόπτες



0 860 44



0 860 39

#### Αρ. καταλ. **Πρίζες 16 A - 250 V~**

0 860 29 2 Π+Γ τύπου σούκο

#### **Πρίζες πληροφορικής RJ 45, κατ. 6**

Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11801, EN 50173 και EIA/TIA 568  
Πρίζες γρήγορης σύνδεσης χωρίς χρήση εργαλείου  
Με διπλό χρωματικό κώδικα και αρίθμηση  
Με σφιγκτήρα καλωδίων και χρωματικό κώδικα  
Πρίζα RJ 45 UTP, 8 επαφές

0 860 44

#### **Πρίζες τηλεφώνου**

0 860 43 Πρίζα RJ 11

#### **Πρίζα ηχείων**

0 860 39 Με ακροδέκτες γρήγορης σύνδεσης και χρωματικό κώδικα  
Αυτόματοι ακροδέκτες για καλώδια από 0,75 έως 4 mm<sup>2</sup>

#### **Πρίζες τηλεόρασης**

##### **Πλήρεις πρίζες**

0 860 40 Πρίζα TV απλή 0 - 2150 MHz  
0 860 42 Πρίζα TV - RD - SAT

##### **Μηχανισμοί πρίζας**

0 861 46 Μηχανισμός TV-RD-SAT διέλευσης  
Απώλεια διέλευσης ≤1,5 dB  
Απώλεια προς την TV 14 dB  
Απαιτείται και το κουτί αρ. καταλ. 0 860 91

0 861 48 Μηχανισμός TV-RD-SAT τερματική  
Απώλεια προς την TV 10 dB  
Απαιτείται και το κουτί αρ. καταλ. 0 860 91

0 860 91 Επίτοιχο κουτί για τη στήριξη των μηχανισμών  
αρ. καταλ. 0 861 46 και 0 861 48

#### **Λυχνίες**

0 899 01 12 V~ - λευκός φωτισμός

0 899 02 24 V~ - λευκός φωτισμός

0 899 06 230 V~ - πορτοκαλί φωτισμός

## Forix™

### εξωτερικοί διακόπτες



7 824 00




7 824 13

Μηχανισμός κατηγορίας IP-2X για προστασία από άμεση επαφή  
Οι μηχανισμοί διατίθενται πλήρεις  
Επίτοιχη τοποθέτηση - ακροδέκτες με βίδες  
Σε χρώμα λευκό White RAL R903 με γυαλιστερό φινιρίσμα

#### Αρ. καταλ. **Διακόπτες 10 AX - 250 V~**


Γίνονται φωτεινοί με το LED αρ. καταλ. 7 824 57

##### **Απλός**




7 824 00

##### **Αλλέ-ρετούρ**



7 824 04

##### **Κομμουτατέρ**



7 824 02

#### **Μπουτόν 6A - 250 V~**

Γίνεται φωτεινό με το LED  
αρ. καταλ. 7 824 57



7 824 05

#### **Πρίζες 16 A - 250 V~**

7 824 11 2 Π+Γ τύπου σούκο



7 824 13

2 x 2 Π+Γ τύπου σούκο ασφαλείας

#### **Πρίζες τηλεόρασης και τηλεφώνου**



7 824 14


Πρίζα τηλεφώνου RJ 11



7 824 15

Πρίζα TV τερματική αρσενική

#### **LED**



7 824 57

230 V, κατανάλωση 3,4 mA



Στεγανοί διακόπτες Forix IP 44, **σελ. 395**