



N4002N



NT4022



NT4016



NT4027N



L4038R



L4037N



LN4040



NT4431N



Πίνακας επιλογής για βάσεις στήριξης **σελ. 358**, πλαίσια, **σελ. 364-369**

Αρ. καταλ. **Διακόπτες 16 AX - 250 V~**

**Διακόπτης διπολικός**

N4002N  
NT4002N  
L4002N



- Λευκό
- Tech
- Γραφίτης

**Διακόπτης αλλέ-ρετούρ με κλειδί**

Το κλειδί μπορεί να αφαιρεθεί και στις 2 θέσεις (ON/OFF) – τα κλειδιά είναι διαφορετικά

N4022  
NT4022  
L4022



- Λευκό
- Tech
- Γραφίτης

**Διακόπτης περιστροφικός**

Διακόπτης περιστροφικός επιλογής 4 θέσεων για τον έλεγχο κλιματιστικών, ανεμιστήρων κλπ. - 3 A 250 Va.c. - 2 στοιχείων

N4016  
NT4016  
L4016



- Λευκό
- Tech
- Γραφίτης

**Μπουτόν 10 AX - 250 V~**

**Μπουτόν τραβηχτό**

N4033  
NT4033  
L4033



- Λευκό
- Tech
- Γραφίτης

**Διπλό μπουτόν**

N4036N  
NT4036N  
L4036N



- Λευκό
- Tech
- Γραφίτης

**Μπουτόν ενδεικτικό - χρώμα κόκκινο**

Γίνεται φωτεινό με τα LED LN4742V12T και LN4742V230T (βλ. σελ. 355)

N4038R  
NT4038R  
L4038R



- Λευκό
- Tech
- Γραφίτης

**Μπουτόν ενδεικτικό - χρώμα πράσινο**

Γίνεται φωτεινό με τα LED LN4742V12T και LN4742V230T (βλ. σελ. 355)

N4038V  
NT4038V  
L4038V



- Λευκό
- Tech
- Γραφίτης

**Μπουτόν με θέση ετικέτας**

LN4040



Γίνεται φωτεινό με τα led αρ. καταλ. LN4742V12T και LN4742V230T 2 στοιχείων

Αρ. καταλ. **Έλεγχος ρολών**

**Διακόπτης ρολών με διπλό πλήκτρο**

1-0-2

N4027N  
NT4027N  
L4027N



- Λευκό
- Tech
- Γραφίτης

**Μπουτόν ρολών με διπλό πλήκτρο**

Με μανδάλωση

N4037N  
NT4037N  
L4037N



- Λευκό
- Tech
- Γραφίτης

**Green switch**

**Διακόπτης με ανιχνευτή κίνησης IR/US**

Με ανιχνευτή φωτεινότητας, 2000W, 3 καλωδίων. Χειροκίνητο άναμμα του φωτισμού με πίεση στο ενσωματωμένο μπουτόν και αυτόματο σβήσιμο ανάλογα με τα επίπεδα φωτεινότητας και την κίνηση. Ρύθμιση φωτεινότητας και χρόνου με το χειριστήριο BMSO4003. Έξοδος 2,1 έως 8,5 A max

N4433N  
NT4433N  
L4433N



- Λευκό
- Tech
- Γραφίτης

**Τηλεχειριστήριο**

BMSO4003



τηλεχειριστήριο IR για την παραμετροποίηση των Green Switch

**Ανιχνευτής κίνησης IR**

Χρονική ρύθμιση από 30 sec έως 10 min. Ρύθμιση επιπέδου φωτεινότητας. Έξοδος 2 A

N4431N  
NT4431N  
L4431N



- Λευκό
- Tech
- Γραφίτης

**Κουδούνια**

**Κουδούνι 230 Va.c.**

230 Va.c, 8 VA, 80 dB, 50-60 Hz

N4351/230  
NT4351/230  
L4351/230



- Λευκό
- Tech
- Γραφίτης

**Ηλεκτρονικό κουδούνι**

- 3 ήχοι  
- ρύθμιση της έντασης  
- 12 Va.c.  
- 2 στοιχείων

N4355/12  
NT4355/12  
L4355/12



- Λευκό
- Tech
- Γραφίτης