

LN4380N



L4384/1



LN4381



LN4360




LN4361


 Πίνακας επιλογής για βάσεις στήριξης **σελ. 358**, πλαίσια, **σελ. 364-369**
Αρ. καταλ. Φωτιστικά με LED
Φωτιστικό για διάβασμα

Ιδιαίτερα κατάλληλο για τοποθέτηση δίπλα στο κρεβάτι. Διαθέτει ελαστικό βραχίονα επιτρέποντας έτσι την κατεύθυνση του φωτισμού στο επιθυμητό σημείο. Με ενσωματωμένο ρυθμιστή φωτισμού ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή φωτεινότητα

- λαμπτήρας LED
- κατανάλωση 3 W
- φωτεινότητα 110 lumen (αντίστοιχο με 15 W πυρράκτωσης)
- χρόνος ζωής 40.000 h
- 1 στοιχείου

 N4362
 NT4362
 L4362


- Λευκό
- Tech
- Γραφίτης

Φωτιστικό με περιστροφή 360°

LN4360



Τοποθετείται πάνω από μία θέση εργασίας (κουζίνα, υπνοδωμάτιο, γραφείο...) με δυνατότητα περιστροφής κατά 360° για φωτισμό προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Μπορεί να ελεγχθεί από διακόπτη ή ρυθμιστή ή ανιχνευτή κίνησης με ουδέτερο

- λαμπτήρας LED
- κατανάλωση 2,8 W
- φωτεινότητα 70 lumen
- χρόνος ζωής: 50.000 h περίπου
- 2 στοιχείων

Παραδίδεται με βάση σε ουδέτερο χρώμα και πλήκτρα σε white, tech και graphite

Φωτιστικό όδευσης

LN4361



Φωτιστικό όδευσης διακοσμητικό, συνιστάται η τοποθέτησή του 30 cm από το δάπεδο. Μπορεί να ελεγχθεί από διακόπτη ή ρυθμιστή ή ανιχνευτή κίνησης με ουδέτερο

- λαμπτήρας LED
- κατανάλωση 2,2 W
- φωτεινότητα 70 lumen
- χρόνος ζωής: 50.000 h περίπου
- 2 στοιχείων

Παραδίδεται με βάση σε ουδέτερο χρώμα και πλήκτρα σε white, tech και graphite

Αρ. καταλ. Φωτιστικά ασφαλείας σταθερά
L4384/1 Φωτιστικό ασφαλείας 4 στοιχείων

Φωτιστικό ασφαλείας που ανάβει σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

- με led ένδειξης παρουσίας τάσης
- μπουτόν για απενεργοποίηση τοπικά

- δυνατότητα απενεργοποίησης από απόσταση μέσω διακόπτη
- μπαταρία Ni-Cd, ανακυκλώσιμη, με δυνατότητα αντικατάστασης με τον αρ. καταλ. L4784/1
- αυτονομία 1 h
- τροφοδοσία 230 Va.c. - ισχύς λαμπτήρα 1 W
- 4 στοιχείων

LN4381 Φωτιστικό ασφαλείας 1 στοιχείου

Φωτιστικό ασφαλείας με LED που ανάβει αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

- 230 Va.c. 50/60 Hz
- κατανάλωση 2,5 V~ (0,1 W)

- μπαταρία επαναφορτιζόμενη που δεν αντικαθίσταται NiMH 3,6 V 140 mAh
- πλήρης φόρτιση σε 48 h
- αυτονομία 2 h
- φωτεινότητα 2400 mcd
- δεν αποσπάται
- 1 στοιχείου

Παραδίδεται με βάση σε ουδέτερο χρώμα και πλήκτρα σε white, tech και graphite

LN4380N Φωτιστικό ασφαλείας αποσπώμενο

αποσπώμενο και επαναφορτιζόμενο αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας που λειτουργεί ως φακός

- ανάβει αυτόματα στη διακοπή ρεύματος και αποσπάται εύκολα από τη βάση του με μια απλή πίεση

- LED με λευκό φως και υψηλή φωτεινότητα
- διακόπτης ON/OFF και μπουτόν SPOT για αύξηση της φωτεινότητας όταν είναι απαραίτητο
- αντάλλακτικές μπαταρίες Ni-MH (αρ. καταλ. 4380NB)
- αυτονομία 2 h
- χαμηλή κατανάλωση σε stand-by 0,4 W
- τροφοδοσία 230 Va.c.
- 2 στοιχείων