



Πίνακας επιλογής για βάσεις στήριξης **σελ. 376**, πλαίσια, **σελ. 378-379**

Αρ. καταλ.	Διακόπτες 10 AX 250 V~
1 στοιχείο RW4001P RG4001P	2 στοιχεία RW4001M2P RG4001M2P
1 στοιχείο RW4001L RG4001L	2 στοιχεία RW4001M2L RG4001M2L
1 στοιχείο RW4001LA RG4001LA	2 στοιχεία - -
1 στοιχείο RW4003P RG4003P	2 στοιχεία RW4003M2P RG4003M2P
1 στοιχείο RW4003L RG4003L	2 στοιχεία RW4003M2L RG4003M2L
1 στοιχείο RW4004P RG4004P	2 στοιχεία RW4004M2P RG4004M2P
1 στοιχείο RW4004L RG4004L	2 στοιχεία RW4004M2L RG4004M2L

**10 AX - 250 V~**  
Ακροδέκτες με βίδες

**Απλός διακόπτης**  
○ White  
● Black

**Απλός διακόπτης φωτεινός**  
Γίνεται φωτεινός με led 230 V (περιλαμβάνεται)  
○ White  
● Black

**Απλός διακόπτης με σύμβολο "λαμπτήρας"**  
Γίνεται φωτεινός με led 230 V (περιλαμβάνεται)  
○ White  
● Black

**Διακόπτης αλλέ-ρετούρ**  
○ White  
● Black

**Διακόπτης αλλέ-ρετούρ φωτεινός**  
Γίνεται φωτεινός με led 230 V (περιλαμβάνεται)  
○ White  
● Black

**Διακόπτης μεσαίος αλλέ-ρετούρ**  
○ White  
● Black

**Διακόπτης μεσαίος αλλέ-ρετούρ φωτεινός**  
Γίνεται φωτεινός με led 230 V (περιλαμβάνεται)  
○ White  
● Black

Αρ. καταλ.	Μπουτόν 10 A 250 V~
1 στοιχείο RW4005P RG4005P	2 στοιχεία RW4005M2P RG4005M2P
1 στοιχείο RW4005L RG4005L	2 στοιχεία RW4005M2L RG4005M2L
1 στοιχείο RW4042V230 RG4042V230	2 στοιχεία - -
1 στοιχείο RW4042V12 RG4042V12	2 στοιχεία - -
1 στοιχείο RW4043 RG4043	2 στοιχεία - -
1 στοιχείο -	2 στοιχεία R4040

**10 A - 250 V~**  
Ακροδέκτες με βίδες

**Μπουτόν**  
○ White  
● Black

**Μπουτόν φωτεινό**  
Γίνεται φωτεινό με led 230 V (περιλαμβάνεται)  
○ White  
● Black

**Μπουτόν με σύμβολο "κουδούνι"**  
Γίνεται φωτεινό με led 230 V (περιλαμβάνεται)  
○ White  
● Black

Γίνεται φωτεινό με led 12/24 V (περιλαμβάνεται)  
○ White  
● Black

**Μπουτόν με σύμβολο "λάμπα"**  
Γίνεται φωτεινό με led 230 V (περιλαμβάνεται)  
○ White  
● Black

**Μπουτόν με θέση ετικέτας**  
Γίνεται φωτεινό με τα led αρ. καταλ. LN4742V12T και LN4742V230T

**Leds**  
Led για το μπουτόν R4040  
Led για το μπουτόν R4040

Αρ. καταλ.	Ρυθμιστές έντασης φωτισμού
1 στοιχείο - -	2 στοιχεία RW4411 RG4411
1 στοιχείο - -	2 στοιχεία RW4415 RG4415

**Ρυθμιστές έντασης φωτισμού**  
Ακροδέκτες με βίδες

**Ρυθμιστής πατητός**  
Eco ρυθμιστής για οικονομικούς λαμπτήρες και LEDs 3-75 W, 230 V~ με ηλεκτρονική προστασία  
○ White  
● Black

**Ρυθμιστής περιστροφικός**  
Περιστροφικός ρυθμιστής χωρίς ουδέτερο, 5-300 W, 240 V~ με ηλεκτρονική προστασία.  
○ White  
● Black

Φορτία ελέγχου					
Αρ. καταλ.	Πυράκτωσης και αλογόνου	Αλογόνου με επαγωγικό μετασχηματιστή	Αλογόνου με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή	CFLs dimmable	LEDs dimmable
RW4411 RG4411	3 - 200 W	3 - 200 VA	3 - 200 VA	3 - 75 W(*)	3 - 75 W(*)
RW4415 RG4415	5 - 300 W	5 - 300 VA	5 - 300 VA	5 - 75 W(*)	5 - 75 W(*)

(\*) ή 10 λαμπτήρες max