

συναρμολογούμενη σειρά Plexo™ IP 55

στεγανοί μηχανισμοί ελέγχου φωτισμού και ρολών, στυπιοθλήπτες και λυχνίες



Μάρτιος 2024



0 695 20LA



0 696 29L



0 695 83L



0 695 96L



0 696 65L



0 694 96L

Οι μηχανισμοί διατίθενται με πλακίδιο. Αυτόματοι ακροδέκτες. Εγκατάσταση των μηχανισμών στα κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης ή στα πλαίσια χωνευτής τοποθέτησης της σελ. 391. Οι φωτεινοί μηχανισμοί διατίθενται με λυχνία.

Αρ. καταλ. Ανιχνευτές κίνησης

Συμβατοί με όλους τους τύπους λαμπτήρων
Ανίχνευση IR 170°
Εμβέλεια: 8 m
Ρύθμιση του χρόνου: 5 s - 30 min
Ρύθμιση φωτεινότητας: 5 - 1275 lux
4 επίπεδα ευαισθησίας
Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: 0,01 W

0 695 20LA Ανιχνευτής κίνησης 2 καλωδίων, χωρίς ουδέτερο

Μέγιστα φορτία :
- LED: 2 - 100 W
- CFL: 2 - 100 W
- Ιωδίνη, πυράκτωσης: 2 - 150 W
- LED, CFLs, ιωδίνη, σωλήνες φθορισμού με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή: 2 - 150 VA
Εάν έχουν εγκατασταθεί πολλοί ανιχνευτές στο ίδιο κύκλωμα, το ελάχιστο φορτίο αλλάζει
Δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης έως 3 ανιχνευτών
Δυνατότητα πρόσθετου χειροκίνητου ελέγχου με έως 10 μπουτόν
Μπορούν να συνδυαστούν με χρονοδιακόπτη ράγας (σελ. 85)
Το φορτίο ελέγχου ανά τύπο λαμπτήρα εξαρτάται από το φορτίο ελέγχου του χρονοδιακόπτη ράγας που χρησιμοποιείται

0 695 22LA Ανιχνευτής κίνησης 3 καλωδίων, με ουδέτερο

Μέγιστα φορτία:
- LED: 0 - 500 W
- CFL: 0 - 500 W
- Ιωδίνη, πυράκτωσης: 0 - 2000 W
- LED, CFLs, ιωδίνη, σωλήνες φθορισμού με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή: 0 - 1000 VA
Δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης έως 10 ανιχνευτών
Δυνατότητα πρόσθετου χειροκίνητου ελέγχου με έως 10 μπουτόν
Διαθέτει λειτουργία Master/Slave (έως 10 slaves για 1 master)

0 401 49 Αντισταθμιστής

Επιτρέπει την καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών μηχανισμών φωτισμού
2 καλωδίων, χωρίς ουδέτερο, με όλους τους λαμπτήρες (LEDs, CFLs, ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μπάλαστ, ιωδίνης 230 V, σωλήνα φθορισμού, πυράκτωσης)
Κατανάλωση σε ηρεμία: 0,2 W

Λυχνίες

Χρώμα φωτισμού: μπλε
230 V~ 0,2 mA - για φωτεινή λειτουργία
230 V~ 2 mA - για λειτουργία ένδειξης κατάστασης
12 έως 48 V~ 2.6 mA (48 V~)

Αρ. καταλ. Έλεγχος ρολών

IP 55 - IK 06
6 A - 250 V - 500 W max.

Διακόπτης
Διπλός διακόπτης για απευθείας έλεγχο του μοτέρ των ρολών

0 695 38L ● Grey
0 698 98L ● Anthracite
0 696 29L ○ White

Μπουτόν
Διπλό μπουτόν για έλεγχο του αυτοματισμού των ρολών

0 695 39L ● Grey
0 696 38L ○ White

Ενδεικτικό
IP 55 - IK 08
Ακροδέκτες με βίδες

0 695 83L Ενδεικτικό
Διατίθεται με LED
Δύο επίπεδα ισχύος (0,2 W ή 1 W)
Δέχεται τα καλύμματα αρ. καταλ. 0 695 88L/89L/90L/91L

○ Grey/White

Καλύμματα για ενδεικτικό

0 695 88L ○ Διαφανές
0 695 89L ● Πράσινο
0 695 90L ● Πορτοκαλί
0 695 91L ● Κόκκινο

Στυπιοθλήπτες μεμβράνης

0 695 96L 1 είσοδος - έως Ø 25 mm
● Grey

0 695 99L 2 είσοδοι - έως Ø 12,5 mm
● Grey

0 696 65L Για συνδυασμό δύο κουτιών
Επιτρέπει το συνδυασμό κουτιών επίτοιχης τοποθέτησης μεταξύ τους για εγκατάσταση IP 44
● Grey