

# Incara™ Disq 60

για ατομικά γραφεία και κοινόχρηστους χώρους



6 547 30



6 547 31



6 547 32



6 547 33



6 547 28



6 547 28 με ανοιχτό κάλυμμα



6 547 39

## Διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης, **σελ. 529**

Για χωνευτή τοποθέτηση σε έπιπλο με διάμετρο  $\varnothing 60$  mm

Τρεις μέθοδοι εγκατάστασης:

- Χωνευτή τοποθέτηση σε έπιπλο (γραφείο) πάχους 6-40 mm
- Χωνευτή τοποθέτηση σε μαλακή επιφάνεια (πολυθρόνα, καναπέ) με χρήση ειδικού εξαρτήματος
- Χωνευτή τοποθέτηση σε μεταλλικό πάνελ πάχους 1 mm (φοριαμός)

### Αρ. καταλ. **Flat πρίζες σούκο 2Π+Γ**

16 A 250 V~ 50/60 Hz  
Πρίζες ασφαλείας ειδικά σχεδιασμένες για χώρους διέλευσης (30.000 χρήσεις)  
Συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 60884-1

**Με καλώδιο 2 m και φισ σούκο 2Π+Γ**

- 6 547 27 ● Metal
- 6 547 25 ○ White
- 6 547 26 ● Black

### **Flat πρίζες σούκο 2Π+Γ με μεταλλικό κάλυμμα**

16 A 250 V~ 50/60 Hz  
Πρίζες ασφαλείας ειδικά σχεδιασμένες για χώρους διέλευσης (30.000 χρήσεις)  
Συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 60884-1  
Περιστρεφόμενο κάλυμμα για προστασία και αισθητική

**Με καλώδιο 2 m και φισ 2Π+Γ**

- 6 547 28 ● Μεταλλικό κάλυμμα

### **Θύρες USB Τύπου A+C 15 W**

Τροφοδοσία: 110-240 V~ 50/60 Hz  
Συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 62368-1

**Με καλώδιο 2 m και φισ σούκο 2Π+Γ**

- 6 547 32 ● Metal
- 6 547 30 ○ White
- 6 547 31 ● Black

### Αρ. καταλ. **Θύρες USB Τύπου A+C 15 W με κάλυμμα**

Τροφοδοσία: 110-240 V~ 50/60 Hz  
Συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 62368-1  
Περιστρεφόμενο κάλυμμα για προστασία και αισθητική

**Με καλώδιο 2 m και φισ σούκο 2Π+Γ**

- 6 547 33 ● Μεταλλικό κάλυμμα

### **Εξάρτημα για εγκατάσταση σε μαλακή επιφάνεια**

6 547 39 Τοποθετείται για ενίσχυση του υφάσματος ώστε να παρέχει σταθερότητα για το προϊόν

Άλλες διαμορφώσεις, πρίζες διαφορετικών standard και αποχρώσεις διατίθενται κατόπιν παραγγελίας ή μέσω του λογισμικού rCon

