

Incara™ Disq'In

για γραφεία και αίθουσες συνεδριάσεων



Διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης, **σελ. 531**

Για χωνευτή τοποθέτηση σε έπιπλα, πάχος επιφάνειας 15 έως 40 mm
Οι διαστάσεις διαμορφώνονται ανάλογα την θέση του μετακινούμενου καλύμματος
Καλώδιο 2 m με φικς σούκο 2Π+Γ
Πρίζες HDMI: Πρίζες για σύνδεση με αντίστοιχο βύσμα
Στερέωση με ανασυρόμενους σφιγκτήρες

Αρ. καταλ. Incara™ Disq'In

Πρίζες ασφαλείας σούκο 2Π+Γ 16 A 250 V~ σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60884-1
Θύρες φόρτισης USB: 110/240 V~ 50/60 Hz, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62368-1
Με καλώδιο 2 m με φικς σούκο 2Π+Γ
Το πλαίσιο πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά

2 θέσεων

Διαμόρφωση:
- 1 flat πρίζα σούκο 2Π+Γ
- 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W
6 547 46 ○ White
6 547 49 ● Black

3 θέσεων

Διαμόρφωση:
- 2 flat πρίζες σούκο 2Π+Γ
- 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W
6 547 47 ○ White
6 547 50 ● Black

4 θέσεων

Διαμόρφωση:
- 2 flat πρίζες σούκο 2Π+Γ
- 1 πρίζα HDMI
- 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W
6 547 48 ○ White
6 547 51 ● Black

Πλαίσια Incara™ Disq'In

Metal

2 θέσεων

6 547 55 ● Metal
6 547 56 ○ White
6 547 57 ● Black

3 θέσεων

6 547 59 ● Metal
6 547 60 ○ White
6 547 61 ● Black

4 θέσεων

6 547 63 ● Metal
6 547 64 ○ White
6 547 65 ● Black

Άλλες διαμορφώσεις, πρίζες διαφορετικών standard και αποχρώσεις διατίθενται κατόπιν παραγγελίας ή μέσω του λογισμικού rCon

Incara™ Pop-up

για γραφεία και αίθουσες συνεδριάσεων



Διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης, **σελ. 532**

Για χωνευτή τοποθέτηση σε έπιπλα, πάχος επιφάνειας 15 έως 40 mm
Μεταλλικό με προστατευτική μεμβράνη

Αρ. καταλ. Incara™ Pop-up για συναρμολόγηση μηχανισμών από τον πελάτη

4 στοιχείων

6 548 00 ○ Brushed Aluminium
6 548 01 ○ White
6 548 02 ● Black
6 548 03 ● Aluminium
6 548 12 ○ Brushed Aluminium (IP44)
6 548 14 ○ Brushed Aluminium με επαγωγικό φορτιστή Μπλε LED που δηλώνει τη σωστή λειτουργία

2 x 4 στοιχείων

6 548 04 ○ Brushed Aluminium
6 548 05 ○ White
6 548 06 ● Black
6 548 07 ● Aluminium

8 στοιχείων

6 548 08 ○ Brushed Aluminium
6 548 09 ○ White
6 548 10 ● Black
6 548 11 ● Aluminium

Incara™ Pop-up με προεγκατεστημένους μηχανισμούς

Πρίζες σούκο 2Π+Γ 16 A 250 V~ σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60884-1
Θύρες φόρτισης USB: 110/240 V~ 50/60 Hz, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62368-1
Με καλώδιο 2 m με φικς σούκο 2Π+Γ

4 στοιχείων

6 548 28 Διαμόρφωση: 1 πρίζα σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα με θύρα USB Τύπου C 30 W
○ Brushed Aluminium

6 548 22 Διαμόρφωση: 1 flat πρίζα σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W
○ Brushed Aluminium

2 x 4 στοιχείων

6 548 24 Διαμόρφωση: 2 flat πρίζες σούκο 2Π+Γ + 2 πρίζες φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W
○ Brushed Aluminium