

διαχείριση φωτισμού Mosaic™ - αυτόνομοι eco-ανιχνευτές 1 εξόδου

για χώρους με φυσικό φωτισμό



0 489 53/54



0 488 04



0 488 07



0 489 32

Πίνακας επιλογής **σελ. 546**
Πίνακας φορτίων **σελ. 549**

Αυτόματο άναμμα / σβήσιμο. Δυνατότητα συνδυασμού με μπουτόν για χειροκίνητο άναμμα, αυτόματο ή χειροκίνητο σβήσιμο. Συνεχής επιβεβαίωση της παρουσίας και του επιπέδου φωτισμού Ακριβής ρύθμιση με τα χειριστήρια ταυτοποίησης (σελ. 548) Χρονική διάρκεια ρυθμιζόμενη από 5 sec έως 59 min, φωτεινότητα ρυθμιζόμενη από 5 - 1275 lux

Αρ. καταλ. **Για γραφεία**

- 0 488 07 Στήριξη στην ψευδοροφή απευθείας με νύχια ή σε κουτί Batibox βάθους 50 mm
Τοποθέτηση σε οροφή
Ανίχνευση IR 360° - εμβέλεια \varnothing 8 m
Κατανάλωση 0,4 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 6 m
Δυνατότητα εξωτερικής στήριξης στην οροφή με το κουτί αρ. καταλ. 0 488 75 (σελ. 548)
- 0 488 06 Ανίχνευση IR/US 360° - εμβέλεια \varnothing 8 m
Κατανάλωση 0,8 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 6 m
Δυνατότητα εξωτερικής στήριξης στην οροφή με το κουτί αρ. καταλ. 0 488 75 (σελ. 548)
- 0 489 64 Ανιχνευτής DALI με λειτουργία dimming + 1 ON/OFF
έξοδος 10 A. Για ρύθμιση DSI ή DALI (20 ballast max.)
Εμβέλεια \varnothing 7 m
IP 40
- 0 489 65 1-10 V ανιχνευτής με λειτουργία dimming + 1 ON/OFF
έξοδος 10 A (10 ballast max)
Εμβέλεια \varnothing 7 m
IP 40

Διακριτικοί ανιχνευτές - για γραφεία

- Ανίχνευση IR 360°
Εμβέλεια \varnothing 7 m
Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης 2,8 m
IP 40
Σύνδεση με ουδέτερο
Τοποθετούνται απευθείας στην ψευδοροφή επίτοιχα με το κατάλληλο εξάρτημα (παραδίδεται στη συσκευασία).
Μη συμβατοί με το χειριστήριο αρ. καταλ. 0 882 35
- 0 489 53 Ανιχνευτής DALI με λειτουργία dimming (10 ballast DALI max.) με ρελέ για προσθήκη επιπλέον φορτίου
Κατανάλωση 0,3 W σε κατάσταση αναμονής
- 0 489 66 1-10 V ανιχνευτής με λειτουργία dimming + 1 ON/OFF
έξοδος 10 A (10 ballast max.)
Κατανάλωση 0,6 W σε κατάσταση αναμονής
- 0 489 54 ON/OFF
Κατανάλωση 0,8 W σε κατάσταση αναμονής

Για μικρούς χώρους διέλευσης, τουαλέτες

- Τοποθέτηση σε οροφή**
0 488 04 Ανίχνευση IR 360° - εμβέλεια \varnothing 8 m
Κατανάλωση 0,4 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 6 m
Στήριξη σε ψευδοροφή απευθείας με νύχια ή σε κουτί Batibox βάθους 50 mm. Δυνατότητα εξωτερικής στήριξης στην οροφή με το κουτί αρ. καταλ. 0488 75 (σελ. 548)
Βοηθητική επαφή 2 A για τον έλεγχο θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού κατά την ανίχνευση παρουσίας

Αρ. καταλ. **Για μεγάλους χώρους εργασίας – αίθουσες συσκέψεων**

- Τοποθέτηση σε οροφή**
IP 40
Τοποθετείται απευθείας στην ψευδοροφή με νύχια (παραδίδονται)
Σύνδεση με ακροδέκτες με βίδες
- 0 489 68 Ανιχνευτής DALI με λειτουργία dimming + 1 ON/OFF
έξοδος 10 A
Για ρύθμιση DSI ή DALI (20 ballast max.)
Εμβέλεια \varnothing 15m
- 0 489 69 1-10 V ανιχνευτής με λειτουργία dimming + 1 ON/OFF
έξοδος 10 A
Για ρύθμιση DALI (10 ballast DALI max.)
Εμβέλεια \varnothing 15 m
- 0 489 70 Ανιχνευτής παρουσίας ON/OFF
2 έξοδοι 6 A
Εμβέλεια \varnothing 15 m

Για χώρους με μεγάλο ύψος

- Τοποθέτηση σε οροφή**
0 489 32 Ανίχνευση IR 360°- εμβέλεια \varnothing 25 m για τοποθέτηση σε ύψος 10 m, \varnothing 8 m για τοποθέτηση σε ύψος 2,5 m
Κατανάλωση 0,4 W σε κατάσταση αναμονής
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 20 m
IP 55
- 0 489 59 Ανίχνευση IR 360° Εμβέλεια \varnothing 40 m
Μέγιστο ύψος τοποθέτησης 20 m
Σύνδεση με ουδέτερο
IP 40 (IP 55 με την προσαρμογή του εξαρτήματος στεγανοποίησης που περιέχεται στη συσκευασία)
Κατανάλωση 0,85 W σε κατάσταση αναμονής
Θερμοκρασία λειτουργίας από - 30 °C έως + 35 °C
Τοποθετείται απευθείας στην ψευδοροφή με νύχια (παραδίδονται) ή επίτοιχα με το εξάρτημα που περιέχεται στη συσκευασία.
Μη συμβατός με το χειριστήριο αρ. καταλ. 0 882 35