



Αρ. καταλ.	Περιστασιοτικό χειριστήριο
4 242 15	Χειρισμός από το εμπρόσθιο μέρος <b>Χειριστήριο για διακόπτες φορτίου Standard (Μαύρο)</b>
4 242 17	<b>Χειριστήριο για διακόπτες μεταγωγής Standard (Μαύρο)</b>
4 242 09	<b>Χειριστήριο προέκτασης για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής IP 55</b> Περιλαμβάνει άξονα σύνδεσης, χειριστήριο, αυτοκόλλητο πρότυπο διάτρησης, εξαρτήματα σύνδεσης και μηχανισμό κλειδώματος πόρτας (χρησιμοποιείται για έλεγχο από το εξωτερικό του ερμαρίου). Με δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο σε ανοιχτή θέση (έως 3 λουκέτα Ø 8 mm) Standard (Μαύρο)
4 242 03 4 242 02	<b>Καλύμματα ακροδεκτών - IP 30</b> Για DSX διακόπτες φορτίου και μεταγωγής Σετ των 2 <b>Για frame 1</b> Για διακόπτες 1P Για διακόπτες 3P
4 242 14 4 242 13	<b>Για frame 2</b> Για διακόπτες 1P Για διακόπτες 3P
4 242 00 4 242 01	<b>Γέφυρες διακοπών μεταγωγής</b> <b>Για frame 1</b> Για διακόπτες 3P. Σετ των 3 Για διακόπτες 4P. Σετ των 4
4 242 11 4 242 12	<b>Για frame 2</b> Για διακόπτες 3P. Σετ των 3 Για διακόπτες 4P. Σετ των 4

Αρ. καταλ.	Διακόπτες φορτίου ορατών επαφών
4 240 10 4 240 11 4 240 12	Για διακοπή κυκλώματος υπό φορτίο με ορατή απόζευξη των επαφών. Κατηγορία χρήσης: AC23 A/B (415 V~) Με δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο σε ανοιχτή θέση (μέχρι 3 λουκέτα Ø 8 mm) Με ενδείξεις κατάστασης των επαφών («ON» όταν η ένδειξη είναι ορατή). Σύνδεση με κορ. Δέχεται καλώδια χαλκού και αλουμινίου Μπορεί να εξοπλιστεί με καλύμματα ακροδεκτών, διαχωριστικά φάσεων και κλειδαριά με κλειδί σε ανοιχτή θέση (αρ. καταλ. 4 242 34) Δέχονται έως 2 βοηθητικές επαφές (1 βοηθητική επαφή και 1 μαχαιρωτή βοηθητική επαφή)
4 240 20 4 240 21 4 240 22	<b>Frame 1 - 160 A</b> In 100 A 125 A 160 A
4 240 23 4 240 24 4 240 25	<b>Frame 2 - 320 A</b> 200 A 250 A 320 A
4 241 13 4 241 14 4 241 15	<b>Διακόπτες μεταγωγής ορατών επαφών</b> Για διακοπή κυκλώματος υπό φορτίο με ορατή απόζευξη. Κατηγορία χρήσης: AC33 A/B (415 VA) Με δυνατότητα κλειδώματος σε ανοιχτή θέση (έως 3 λουκέτα Ø 8 mm) Με ενδείξεις κατάστασης των επαφών. Σύνδεση με κορ. Δέχεται καλώδια χαλκού και αλουμινίου Μπορεί να εξοπλιστεί με καλύμματα ακροδεκτών, διαχωριστικά φάσεων, γέφυρες και κλειδαριά με κλειδί σε ανοιχτή θέση (αρ. καταλ. 4 242 34) Δέχονται έως και 4 βοηθητικές επαφές (2 βοηθητικές επαφές και 2 μαχαιρωτές επαφές)
4 241 13 4 241 14 4 241 15	<b>Frame 1 - 160 A</b> In 100 A 125 A 160 A Θέση του χειριστηρίου I - O - II I - O - II I - O - II Σύνδεση
4 241 23 4 241 24 4 241 25	<b>Frame 2 - 320 A</b> 200 A 250 A 320 A I - O - II I - O - II I - O - II