

DSX διακόπτες φορτίου και μεταγωγής

εξαρτήματα για στήριξη σε πλάτη



4 241 15 + 4 242 30



4 242 31



4 242 34



4 242 46



4 242 50



4 242 52



4 242 53



4 242 49

Αρ. καταλ. Βοηθητικές επαφές (NO+NC)

Για DSX διακόπτες φορτίου και μεταγωγής 5 A - 230 V~

Μέγιστος αριθμός βοηθητικών:


- Διακόπτες φορτίου: 1 βοηθητική επαφή + 1 μαχαιρωτή βοηθητική επαφή
- Διακόπτες μεταγωγής: 2 βοηθητικές επαφές + 2 μαχαιρωτές βοηθητικές επαφές

4 242 45 Βοηθητική επαφή 4 (NO+NC)
Υποδεικνύει την κατάσταση των επαφών

Διαστάσεις (Π x Υ x Β):

12 x 69 x 60.5 mm

4 242 44 Μαχαιρωτή βοηθητική επαφή 2 (NO+NC)
Υποδεικνύει την κατάσταση του χειριστήριου



Περιστροφικά χειριστήρια

Για DSX διακόπτες φορτίου και μεταγωγής
Για χειρισμό από το εμπρόσθιο μέρος με δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο σε ανοιχτή θέση (έως 3 λουκέτα) Ø 8mm)

Χειριστήρια

4 242 30 Standard (Μαύρο)

4 242 32 Για χρήση έκτακτης ανάγκης (Κόκκινο/Κίτρινο)

Χειριστήρια-Προέκταση

IP 55

Περιλαμβάνει άξονα σύνδεσης, χειριστήριο, αυτοκόλλητο πρότυπο διάτρησης, εξαρτήματα σύνδεσης και μηχανισμό κλειδώματος πόρτας (χρησιμοποιείται για έλεγχο από το εξωτερικό του ερμαρίου).

4 242 31 Standard (Μαύρο)

4 242 33 Για χρήση έκτακτης ανάγκης (Κόκκινο/Κίτρινο)

Αρ. καταλ. Εξαρτήματα κλειδώματος

4 242 34

Κιτ κλειδαριάς
Περιλαμβάνει: διάταξη κλειδαριάς και κλειδί τύπου Ronis (τυχαίο)

Καλύμματα ακροδεκτών - IP 40

Για DSX διακόπτες φορτίου και μεταγωγής

Για frame 1

4 242 46 Για διακόπτες 3

4 242 47 Για διακόπτες 4Π

Για frame 2

4 242 35 Για διακόπτες 3

4 242 36 Για διακόπτες 4Π

Διαχωριστικά φάσεων

Για DSX διακόπτες φορτίου και μεταγωγής
Για απόζευξη των συνδέσεων μεταξύ κάθε πόλου
Εύκαμπτο θερμοπλαστικό - PVC

Για frame 1

4 242 50 Για διακόπτες 3P. Σετ των 4

4 242 51 Για διακόπτες 4P. Σετ των 6

Για frame 2

4 242 42 Για διακόπτες 3P. Σετ των 4

4 242 43 Για διακόπτες 4P. Σετ των 6

Διαχωριστικά φάσεων διακοπών μεταγωγής

Για την αποφυγή τυχαίων επαφών

4 242 52 Για frame 1

4 242 39 Για frame 2

Ακροδέκτες διεύρυνσης πόλων

Για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής
Ακροδέκτες εισόδου-εξόδου που παρέχονται με σφιγκτήρες U για ευκολότερη σύνδεση καλωδίων χαλκού και αλουμινίου

Για frame 1

4 242 53 Για διακόπτες 3P. Σετ των 3

4 242 54 Για διακόπτες 4P. Σετ των 4

Για frame 2

4 242 37 Για διακόπτες 3P. Σετ των 3

4 242 38 Για διακόπτες 4P. Σετ των 4

Γέφυρες για διακόπτες μεταγωγής

Για frame 1

4 242 48 Για διακόπτες 3P. Σετ των 3

4 242 49 Για διακόπτες 4P. Σετ των 4

Για frame 2

4 242 40 Για διακόπτες 3P. Σετ των 3

4 242 41 Για διακόπτες 4P. Σετ των 4