

Linkeo ερμάρια 19"

ερμάρια και εξαρτήματα



6 467 63



6 464 03



6 464 30

Αρ. καταλ. Ερμάρια 19"

IP 20 IK 08
Πόρτα αντιστρεπτή, γυάλινη, ασφαλείας
Αποσπώμενα καλύμματα στο πλάι και στο πίσω μέρος
Με σασί 19" ρυθμιζόμενου βάθους (δυνατότητα προσθήκης συμπληρωματικού σασί στο πίσω μέρος)
Προχαραγμένοι είσοδοι στο πάνω μέρος για kit εξαερισμού
Με βίδες ευθυγράμμισης της βάσης
Μέγιστο βάρος 400 kg
Χρώμα ανθρακί RAL 7016

| Χωρητικότητα | Ύψος (mm) | Πλάτος (mm) | Βάθος (mm) |
|--------------|-----------|-------------|------------|
| 6 467 50 | 24 U | 1226 | 600 |
| 6 467 51 | 24 U | 1226 | 800 |
| 6 467 55 | 33 U | 1626 | 600 |
| 6 467 56 | 33 U | 1626 | 800 |
| 6 467 60 | 42 U | 2026 | 600 |
| 6 467 61 | 42 U | 2026 | 600 |
| 6 467 62 | 42 U | 2026 | 800 |
| 6 467 63 | 42 U | 2026 | 800 |
| 6 467 64 | 42 U | 2026 | 800 |
| 6 467 65 | 42 U | 2026 | 800 |
| 6 467 65 | 42 U | 2026 | 1000 |
| 6 467 73 | 47 U | 2248 | 800 |
| 6 467 74 | 47 U | 2248 | 800 |

Ερμάριο επέκτασης με γυάλινη πόρτα μονή

Χωρίς πλαϊνά καλύμματα
Παραδίδεται με kit σύνδεσης

| Χωρητικότητα | Ύψος (mm) | Πλάτος (mm) | Βάθος (mm) |
|--------------|-----------|-------------|------------|
| 6 467 70 | 42 U | 2026 | 800 |

Με γυάλινη πόρτα διπλή

| Χωρητικότητα | Ύψος (mm) | Πλάτος (mm) | Βάθος (mm) |
|--------------|-----------|-------------|------------|
| 6 467 66 | 42 U | 2026 | 800 |
| 6 467 67 | 42 U | 2026 | 800 |
| 6 467 68 | 42 U | 2026 | 800 |

Kit σύνδεσης ερμαρίων

6 463 37 Για τη σύνδεση 2 ερμαρίων 19" Linkeo

Συμπληρωματικό σασί

6 463 40 24 U
6 463 41 33 U
6 463 42 42 U
6 463 43 47 U

Αρ. καταλ. Βάθρα για ερμάρια

Αποτελούμενο από 4 γωνίες και πλαίσιο
Ύψος 100 mm
Χρώμα ανθρακί RAL 7016

6 464 00 Για ερμάρια πλ. x βάθ. 600 x 600 mm
6 464 01 Για ερμάρια πλ. x βάθ. 600 x 800 ή 800 x 600 mm
6 464 02 Για ερμάρια πλ. x βάθ. 600 x 1000 mm
6 464 03 Για ερμάρια πλ. x βάθ. 800 x 800 mm
6 464 04 Για ερμάρια πλ. x βάθ. 800 x 1000 mm

Σετ ροδάκια

0 464 82 Σετ από 4 ροδάκια
Τα 2 διαθέτουν φρένο
Μέγιστο φορτίο στα 4 ροδάκια: 500 kg

Kit φωτισμού 19"

LED φωτιστικό με μεταλλικό πλαίσιο 19" και γρήγορη στερέωση χωρίς βίδες.
Με διακόπτη ON/OFF και καλώδιο τροφοδοσίας 230 V~

0 464 91 1 U

Kit ανεμιστήρων

Περιλαμβάνει καλώδιο τροφοδοσίας 2,5 m και θερμοστάτη ρυθμιζόμενο από -10° C έως 80° C
Χρώμα ανθρακί RAL 7015

6 464 30 2 ανεμιστήρες
6 464 31 4 ανεμιστήρες

Βάσεις στήριξης για PDU

Τοποθετείται στο πίσω μέρος του ερμαρίου
Για κάθετη τοποθέτηση PDU 19" και Zero-U

6 464 15 Για ερμάρια 42 U
6 464 16 Για ερμάρια 47 U