

Linkeo ερμάρια DC 19" για servers

ερμάρια και εξαρτήματα



4 468 00



6 465 20



6 465 07



4 468 91



4 468 95



4 469 01


Αρ. καταλ. Ερμάρια DC 19" για servers

IP 20
Μέγιστο φορτίο: 1500 kg (στατικό)
Σασί 4 x 19" με σημάνσεις ύψους (U) ρυθμιζόμενου βάρους
Προχαραγμένοι είσοδοι καλωδίων στην οροφή και στη βάση
Θέση τοποθέτησης kit ανεμιστήρων με θερμοστάτη, στην οροφή.
Χρώμα μαύρο RAL 9005

Παραδίδεται συναρμολογημένο.

Εξοπλισμένο με:
-διάτρητες πόρτες κατά 80% στο εμπρός και πίσω μέρος
-2 πλευρικά πάνελ
-ποδαράκια ευθυγράμμισης της βάσης
-kit γείωσης


Χωρητικότητα	Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)	Βάθος (mm)
4 468 00	42 U	2052	600
4 468 01	42 U	2052	600
4 468 02	42 U	2052	780
4 468 03	42 U	2052	780
4 468 04	47 U	2274	600
4 468 05	47 U	2274	600
4 468 06	47 U	2274	780
4 468 07	47 U	2274	780



Ράφι σταθερό Linkeo

Χρώμα μαύρο RAL 9005.
Στήριξη με βίδες
Στήριξη σε 2 σετ σασί
Ύψος 1U, μέγιστο φορτίο 50 kg
Βάθος 825 mm
Για ερμάρια βάθους 1000 mm


6 465 07



Ράφι τηλεσκοπικό Linkeo

Χρώμα μαύρο RAL 9005.
Στήριξη με βίδες
Στήριξη σε 2 σετ σασί
Ύψος 1U, μέγιστο φορτίο 30 kg
Βάθος 825 mm
Για ερμάρια βάθους 1000 mm

6 465 10




Μετώπες διέλευσης καλωδίων 19"

Εξοπλισμένο με δακτυλίους συγκράτησης καλωδίων

6 465 20

6 465 21




Καλύμματα κενών θέσεων 19"

Χρώμα μαύρο RAL 9005
Κάλυμμα πλαστικό, απευθείας στήριξη

0 465 32


0 465 33



Φωτισμός LED

Προκαλωδιωμένο με 2 m καλώδιο.
Μαγνητική στερέωση
Με διακόπτη
Περιστρεφόμενο 60°

0 464 91



Αρ. καταλ. Κάθετος οργανωτής καλωδίων

Για την κάθετη όδευση και διαχείριση καλωδίων
Σετ 2 τεμαχίων
Συμβατό μόνο με ερμάρια πλάτους 800 mm

Τύπου χτένας

Κατάλληλος για οπτικές ίνες

4 468 91

4 468 92

42 U

47 U

Μεταλλικός

Κατάλληλος για βαρύτερα καλώδια

4 468 93

4 468 94

42 U

47 U

Σχάρα καλωδίων

Διάτρητη μεταλλική σχάρα για την στερέωση των καλωδίων στις πλευρές του ερμαρίου

4 468 95

4 468 96

42 U - πλάτους 100 mm

47 U - πλάτους 100 mm

Kit ανεμιστήρων

Με διακόπτη ON/OFF και αναλογικό θερμοστάτη.
230 VA

Περιλαμβάνει καλώδιο τροφοδοσίας 3 m

4 469 01

4 469 03

4 ανεμιστήρες

6 ανεμιστήρες

Βάσεις στήριξης για PDU

Για κάθετη τοποθέτηση PDU

4 468 97

Σετ 2 τεμαχίων, για 1 PDU

Kit σύνδεσης μεταξύ 2 ερμαρίων

4 469 47

Σετ 2 τεμαχίων