

Πλεξο πίνακες στεγανοί IP 65

2 έως έως 24 στοιχεία



6 018 86



6 018 88



6 018 92



6 018 94

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61439-3, IEC 60670-24
IP65 - IK07 - Κατηγορία II
Αυτοσβέσιμο υλικό στους 650°C
Αναστροφόμενη πόρτα για αλλαγή φορά ανοίγματος
Για μηχανισμούς ράγας έως 63 A
Χρώμα κουτιού ανοιχτό γκρι L750A, χρώμα μετώπης σκούρο γκρι R746A
Παραδίδεται με κλέμμες ουδετέρου και γείωσης (εκτός του πίνακα 2 στοιχείων αρ. καταλ. 6 018 82)

Αρ. καταλ. Πίνακες από 2 έως 8 στοιχεία

Αρ. καταλ.	Αριθμός σειρών	Διαστάσεις (mm) Ύψος x Πλάτος x Βάθος	Αριθμός στοιχείων των 17,5 mm
6 018 82	1	170 x 75 x 106	2
6 018 84	1	200 x 141 x 106	4
6 018 86	1	200 x 177 x 106	6
6 018 88	1	200 x 213 x 106	8

Πίνακες 12 στοιχείων ανά σειρά

Αρ. καταλ.	Αριθμός σειρών	Διαστάσεις (mm) Ύψος x Πλάτος x Βάθος	Αριθμός στοιχείων των 17,5 mm
6 018 92	1	200 x 285 x 106	12
6 018 94	2	285 x 285 x 106	24

Εξαρτήματα

Βάσεις στήριξης

0 019 69 Σετ 4 βάσεων για την επίτοιχη στήριξη του πίνακα

Κάλυμμα ράγας

0 019 61 Κάλυμμα ράγας 5 στοιχείων - διαχωρισμένο ανά στοιχείο ή 1/2 στοιχείο ανοιχτού γκρι L750A

Στυπιοθλήπτες με απευθείας διάτρηση

0 019 56 Συσκευασία από 100 στυπιοθλήπτες ISO Ø20 mm

0 019 57 Συσκευασία από 100 στυπιοθλήπτες ISO Ø25 mm

Κλέμμες γείωσης

Ορειχάλκινες κλέμμες με μόνωση
Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60998-2-1/2-2

1 348 00 1 x (2x16² + 2x10²); ICC : 6 kA

1 348 01 1 x (3x16² + 3x10²); ICC : 6 kA

Κλέμμες ουδετέρου και γείωσης

Ορειχάλκινες κλέμμες με μόνωση
Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60998-2-1

1 348 10 2 x (2x16² + 2x10²); ICC : 6 kA

1 348 11 2 x (3x16² + 3x10²); ICC : 6 kA

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ PLEKO³ & PLEKO IP 65

Ένα όνομα, δύο επιλογές

Τον κορυφαίο σε επιδόσεις στεγανό πίνακα PLEKO³ IP 65 συμπληρώνει ο νέος στεγανός πίνακας PLEKO, ο οποίος καλύπτει βασικές ανάγκες μικρότερων εγκαταστάσεων.



ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ PLEKO³

Η premium επιλογή

- IP 65, IK 09
- 1 - 4 σειρές
- 2 - 72 στοιχεία
- Μηχανισμοί φορτίου έως 125 A
- Αφαιρούμενο σασί και ράγα
- Δυνατότητα προέκτασης πίνακα
- Δυνατότητα τοποθέτησης πριζών κλειδαριάς
- Δυνατότητα τοποθέτησης Στυπιοθλήπτες ISO Ø 20, 25, 32



ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ PLEKO

Η basic επιλογή

- IP 65, IK 07
- 1 - 2 σειρές
- 2 - 24 στοιχεία
- Μηχανισμοί φορτίου έως 63 A
- Αφαιρούμενη ράγα
- Στυπιοθλήπτες ISO Ø 20, 25