

Megaline

Onduleurs modulaires monophasés double conversion VFI



3 103 60 + 3 107 78



3 108 35



3 108 77



3 107 85

Caractéristiques :

- Onduleurs modulaires monophasés
- Puissance de 1250 à 10000 VA
- On-line double conversion VFI-111
- Solutions adaptables, extensibles et redondantes dans une seule armoire
- Gestion et entretien simples et rapides
- Faible impact environnemental (haut rendement et empreinte réduite)
- Configuration en armoire simple ou double suivant la puissance de sortie
- Large plage de tension et de fréquence d'entrée

- Fréquence de fonctionnement de 50 - 60 Hz avec auto reconnaissance
- Conversion de fréquence 50-60 Hz dans les 2 sens
- Extension de la gamme de fréquence en entrée pour un fonctionnement avec des groupes électrogènes
- Fonctionnement en mode Éco (économie énergétique)
- Fonctionnement en mode load waiting (protection sur demande)
- Tension de sortie réglable par pas de 1 V à partir du panneau avant
- Très faible niveau de bruit
- Mesure de la température intérieure et extérieure
- Contrôle de la ventilation en fonction de la température et de la charge
- Prévu pour arrêt d'urgence à distance

Réf.	Armoires simples (standard germanique)				
	Puissance nominale (VA)	Puissance active (W)	Autonomie (min)	Nombre d'armoires	Poids (kg)
3 103 50	1250	875	13	1	23,5
3 103 52	2500	1750	13	1	34
3 103 54	3750	2625	13	1	43
3 103 56	5000	3500	13	1	53

	Puissance nominale (VA)	Puissance active (W)	Autonomie (min)	Nombre d'armoires	Poids (kg)
3 103 60 + 3 107 78	5000	3500	13	2	24+50
3 103 63 + 3 107 79	6250	4375	13	2	27+58
3 103 66 + 3 107 80	7500	5250	13	2	29+65
3 103 69 + 3 107 81	8750	6125	13	2	32+73
3 103 72 + 3 107 82	10000	7000	13	2	34+80

	Puissance nominale (VA)	Puissance active (W)	Autonomie (min)	Nombre d'armoires	Poids (kg)
3 103 42	1250	875	13	1	23,5
3 103 43	2500	1750	13	1	34
3 103 44	3750	2625	13	1	43
3 103 45	5000	3500	13	1	53

	Puissance nominale (VA)	Puissance active (W)	Autonomie (min)	Nombre d'armoires
3 103 51	1250	875	13	1
3 103 53	2500	1750	13	1
3 103 55	3750	2625	13	1
3 103 57	5000	3500	13	1

	Puissance nominale (VA)	Puissance active (W)	Autonomie (min)	Nombre d'armoires
3 103 60 + 3 108 59	5000	3500	-	2
3 103 63 + 3 108 59	6250	4375	-	2
3 103 66 + 3 108 59	7500	5250	-	2
3 103 69 + 3 108 59	8750	6125	-	2
3 103 72 + 3 108 59	10000	7000	-	2

Réf.	Extensions batteries	
	Avec chargeur	
3 107 75	3 107 86	Armoire avec 1 kit batterie
3 107 76	3 107 87	Armoire avec 2 kit batteries
3 107 77	3 107 88	Armoire avec 3 kit batteries
3 107 78	3 107 89	Armoire avec 4 kit batteries
3 107 79	3 107 90	Armoire avec 5 kit batteries
3 107 80	3 107 91	Armoire avec 6 kit batteries
3 107 81	3 107 92	Armoire avec 7 kit batteries
3 107 82	3 107 93	Armoire avec 8 kit batteries
3 107 83	3 107 94	Armoire avec 9 kit batteries
3 107 84	3 107 95	Armoire avec 10 kit batteries

	Accessoires
3 108 35	Module de puissance (PW 1250)
3 108 57	Extension d'autonomie armoire simple (kit batterie MegaLine/1)
3 108 58	Extension d'autonomie armoire double (kit batterie MegaLine/2)
3 108 59	Armoire de batteries vide
3 108 60	Câble en Y pour le branchement d'une deuxième armoire de batteries supplémentaire (vérifier le nombre de câbles dans le tableau longues autonomies)
3 108 61	Kit de prolongateur armoire de batteries pour la configuration tour (câble PL Megaline)
3 108 77	Bypass manuel pour armoire simple (BP/1)
3 108 78	Bypass manuel pour armoire double (BP/2)
3 107 85	Chargeur de batterie supplémentaire
3 109 72	Kit interface à relais

REMARQUE : Les valeurs d'autonomie en minutes sont estimées et peuvent varier en fonction des caractéristiques de charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement