

# Megaline Rack

## Onduleurs modulaires monophasés double conversion VFI



3 103 85



3 107 96



3 108 77



3 107 85



3 109 73

**Caractéristiques :**

- Onduleurs modulaires monophasés
- Puissance de sortie de 1250 à 5000 VA
- Large plage de tension et de fréquence d'entrée
- Fréquence de fonctionnement de 50 - 60 Hz avec auto reconnaissance
- Conversion de fréquence 50-60 Hz dans les 2 sens
- Extension de la gamme de fréquence en entrée pour un fonctionnement avec des groupes électrogènes

**Fonctionnement en mode Éco (économie énergétique)**

- Fonctionnement en mode load waiting (protection sur demande)
- Tension de sortie réglable par pas de 1 V à partir du panneau avant
- Très faible niveau de bruit
- Mesure de la température intérieure et extérieure
- Contrôle de la ventilation en fonction de la température et de la charge
- Prévu pour arrêt d'urgence à distance

**Réf. Racks (standard germanique)**

Réf.	Puissance nominale (VA)	Puissance active (W)	Autonomie (min)	Nombre d'armoires	Poids (kg)
<b>3 103 79</b>	1250	875	13	1	23,5
<b>3 103 81</b>	2500	1750	13	1	34
<b>3 103 83</b>	3750	2625	13	1	43
<b>3 103 85</b>	5000	3500	13	1	53

**Racks (standard français)**

Réf.	Puissance nominale (VA)	Puissance active (W)	Autonomie (min)	Nombre d'armoires	Poids (kg)
<b>3 103 34</b>	1250	875	13	1	23,5
<b>3 103 35</b>	2500	1750	13	1	34
<b>3 103 36</b>	3750	2625	13	1	43
<b>3 103 37</b>	5000	3500	13	1	53

**Racks (standard britannique)**

Réf.	Puissance nominale (VA)	Puissance active (W)	Autonomie (min)	Nombre d'armoires	Poids (kg)
<b>3 103 38</b>	1250	875	13	1	23,5
<b>3 103 39</b>	2500	1750	13	1	34
<b>3 103 40</b>	3750	2625	13	1	43
<b>3 103 41</b>	5000	3500	13	1	53

**Racks - sans batterie**

Réf.	Puissance nominale (VA)	Puissance active (W)	Autonomie (min)	Nombre d'armoires
<b>3 103 80</b>	1250	875	-	1
<b>3 103 82</b>	2500	1750	-	1
<b>3 103 84</b>	3750	2625	-	1
<b>3 103 86</b>	5000	3500	-	1

**Extensions d'autonomie**

Réf.	Puissance nominale (VA)	Kit batterie supplémentaires	Extension Section mini
<b>3 103 87</b>	1250	1	30
<b>3 103 88</b>	1250	2	52
<b>3 103 89</b>	1250	3	75
<b>3 103 90</b>	2500	1	22
<b>3 103 91</b>	2500	2	30
<b>3 103 92</b>	3750	1	18

**Réf. Extensions batteries pour racks**

<b>3 107 96</b>	Rack avec 1 kit batterie
<b>3 107 97</b>	Rack avec 2 kit batteries
<b>3 107 98</b>	Rack avec 3 kit batteries
<b>3 107 99</b>	Rack avec 4 kit batteries
<b>3 108 00</b>	Rack avec 1 kit batteries avec chargeur
<b>3 108 01</b>	Rack avec 1 kit batteries avec chargeur
<b>3 108 02</b>	Rack avec 1 kit batteries avec chargeur
<b>3 108 03</b>	Rack avec 1 kit batteries avec chargeur

**Accessoires**

<b>3 108 35</b>	Module de puissance (PW 1250)
<b>3 108 77</b>	Bypass manuel pour armoire simple (BP/1)
<b>3 107 85</b>	Chargeur supplémentaire (CB 36)
<b>3 109 72</b>	Kit interface à relais
<b>3 109 73</b>	Kit coulisses télescopiques pour rack 6 U

REMARQUE : Les valeurs d'autonomie en minutes sont estimées et peuvent varier en fonction des caractéristiques de charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement