



Réf: 745017

**Désignation:** -Goulotte ENSTO 82x77 ALU Clip45 avec son couvercle en barre de 2m en carton de 8m

**Utilisation:** ENSTO développe ces produits en fonction des normes et standards en vigueur.  
Les produits fournis et intégrés par nos soins répondent aux normes qui leur sont applicables.

**Spécifications techniques:** Réalisées en alliage d'aluminium 6060T6 (NF EN 573-3)  
Les continuités équipotentielles entre le socle et le couvercle sont a réalisés par des liaisons de masses non fournies  
Indices IP4x et IK 08 suivant les normes NF EN 60 529 et NF EN 50 102.  
Tenue à l'arrachement de prise Klé@ testée en laboratoire > 80 N.  
PVC couvercles conforme à la directive RoHS 2002/95CE, classé M1, Tenue au fil incandescent à 960 °C.

**Plan:**

