



Réf: NAJDM53

Désignation: Boite de répartition triphasée PA66 1 Sortie 3 pôles / phase

Utilisation: ENSTO développe ces produits en fonction des normes et standards en vigueur.
Les produits fournis et intégrés par nos soins répondent aux normes qui leur sont applicables.

Spécifications techniques: Conforme à la directive RoHS 2002/95CE .
Connecteurs EN 61535-1. Tenue au fil incandescent à 960 °C. IP20/IK09. Max 20A. 400V alt. Conforme à la directive basse tension 73/23/CE. Certifié sans halogène selon IEC 60754-1 + IEC 60754-2 + A1

Plan:

