

# Termostater

## För golvvärmestyrning

Ensto's termostater för golvvärme är mycket pålitliga och uppfyller Eco-design direktivet.



ECO16BT-IN-WW



ECO16BT-IN-SW

### Energibesparing

När du är bortrest kan du enkelt sänka temperaturen.

### Komfort

Termostaterna reagerar snabbt på temperaturförändringar och håller en jämntemperatur i rummet.

### Möjligheter

Med kombinationstermostaterna kan temperaturen kontrolleras på flera olika sätt så som golv och rum eller en kombination.



"Smarta termostater ger komfort och flexibilitet."



ECO10BTW-J



ECO16BT-IN-WW



ECOAC-44



ECO16TOUCH

### Konstruktion

- › Termostaterna är kompatibla med Intro, Jussi, Elko, Impressivo och Exxact-serien
- › Kombinationstermostat och termostat med jordfelsbrytare
- › Dubbelisolerad
- › En exakt smart elektronisk termostat (rum och kombination 5–35 °C, golv 5–50 °C, effekt 0–100%) som kan styras manuellt eller med Enstos Heat Control-App (Android och iOS)
- › ECO10BT- och ECO16BT-termostaterna, en inkluderad extern temperature justeringsfunktion (styrts via Ensto Heat Control-App)
- › Standby-energiförbrukning <0,3 W
- › NTC-sensor (47 kΩ), längd 4 m
- › Driftstemperaturintervall från -20 °C till 30 °C
- › Tvåpolig brytare
- › IP klassning:  
För kombinationstermostater, IP30  
För en termostat med jordfelsbrytare, IP31  
Möjligt att uppgradera ECO16BT-J och ECO10BTW-J termostater till IP44 med ECOAC-44 skyddshölje
- › Spänning 230 V

### Ensto Värmekontroll (App)

- › Temperaturstyrning
- › Termostattyper:
  - Golv
  - Rum
  - Kombination
  - Kraft
- › Kalenderprogram
  - Ställ in önskad temperatur och starttid
- › Semesterperioder
  - Längre period temperaturförändringar
- › Boost
  - Tillfällig temperatur förändring
- › Schemaläggning
  - Sex temperatur förändringar per dag
- › Minska energikostnaderna genom energiövervakning
  - Veckovis och årlig energiförbrukning
  - Veckoschema för temperaturstyrning



ECO16BTD

Typ	E-nummer	Spänning	Volt	Watt	Färg
<b>Golvvärmetermostat med jordfelsbrytare inkluderad</b>					
ECO10BTW-J	85 805 39	10A	230 V	2300W	vit
<b>Intro kombinationstermostat med golvgivare</b>					
ECO16BT-IN-WW	85 805 47	16A	230 V	3600W	vit
ECO16BT-IN-SW	85 805 46	16A	230 V	3600W	svart
<b>Jussi kombinationstermostat med golvgivare</b>					
ECO16BT-J	85 805 48	16A	230 V	3600W	vit
<b>Elko kombinationstermostat med golvgivare</b>					
ECO16BT-E	85 805 42	16A	230 V	3600W	vit
<b>Impressivo kombinationstermostat med golvgivare</b>					
ECO16BT-IM-084	85 805 45	16A	230 V	3600W	vit
ECO16BT-IM-083	85 805 44	16A	230 V	3600W	aluminium
ECO16BT-IM-081	85 805 43	16A	230 V	3600W	antracit
<b>Exxact kombinationstermostat med golvgivare</b>					
ECO16BT-EX	85 805 55	16A	230 V	3600W	vit
<b>Kombinationstermostat med Touchscreen</b>					
ECO16TOUCH	85 804 57	16A	230 V	3600W	vit
<b>DIN-skena montering kombinationstermostat</b>					
ECO16BTD		16A	230 V	3600 W	vit
<b>IP44 skydd för ECO16BT-J och ECO10BTW-J termostater</b>					
ECOAC-44		-	-	-	vit

