



CM0001 + enjoliveur + plaque Blanc Emailé



2 x CM0001 + enjoliveur + plaque Acier Satiné



CM0001 + enjoliveur + voyant témoin + plaque Noir Mat



CM0003 + enjoliveur + plaque Gris Cendré



Interrupteur et poussoir à anneau p. 58

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 36 à 38
Tableau de choix plaques p. 50 à 53

Réf. Interrupteurs

CM0001 **Interrupteur ou va-et-vient 10 AX**
Permet également de réaliser les fonctions
- interrupteur lumineux ou témoin en associant un voyant (p. 76)
- interrupteur avec porte-étiquette
- double interrupteur en associant 2 mécanismes
- 5 commandes en associant 5 mécanismes



Interrupteur ou va-et-vient sans contact
Permet d'allumer ou d'éteindre la lumière par simple passage de la main devant l'interrupteur (7 cm maxi)
Peut fonctionner en mode interrupteur, va-et-vient ou poussoir
200 W LED
Câblage avec ou sans Neutre (fonctionnalités améliorées avec câblage du Neutre, voir fiche technique sur legrand.fr)
A associer à un enjoliveur (p. 36), support et plaque de finition (p. 50 à 53)

CM0003



CB9003



○ Blanc antimicrobien
Livré complet avec plaque Antimicrobien
Emballage autovendeur

Va-et-vient témoin sans Neutre
Livré avec enjoliveur, à associer à un support et plaque de finition (p. 50 à 53)
Voyant témoin intégré au produit
Mini 60 W - Maxi 1000 W
Compatible avec lampes incandescentes et halogènes

jusqu'à
JANVIER 2025

CB0016

CN0016

CT0016



○ Blanc
● Noir
● Titanium

JANVIER 2025

CM0007

À associer à un enjoliveur CB0007/CN0007/CT0007

CM0005



Permutateur 10 AX
Permet d'ajouter un troisième point de commande dans une installation en va-et-vient
Permet également de réaliser les fonctions permutateur lumineux ou témoin en associant un voyant (p. 76)

CM0008



Inter ou va-et-vient à tirage 10 AX
Livré avec cordon longueur 1,5 m
Permet d'allumer ou d'éteindre en tirant sur le cordon
Idéal pour les espaces médicalisés

CM0077



Interrupteur temporisé
Sans Neutre 2 fils - 200 W LED
Permet la commande de l'éclairage :
- 200 W LED
- 400 VA en fluo halogène TBT
Peut commander un moteur (ex : VMC) - 250 VA
Temporisation de 25 s à 15 mn

Réf. Interrupteur horaire programmable

CM0078



Permet la commande du fil pilote d'un chauffage (envoi de 2 ordres confort/réduit) ou permet de programmer la marche ou l'arrêt d'un circuit électrique (cafetière, radio,...)

Visualisation permanente du programme en cours
Programme hebdomadaire :
Capacité : 28 programmes maxi
1 sortie par contact inverseur
Puissance maxi 2300 W

CM0020 Interrupteur bipolaire 16 AX

CM0020



Permet la coupure simultanée de la Phase et du Neutre
Permet également de réaliser les fonctions interrupteur bipolaire lumineux ou témoin en associant un voyant (p. 76)

Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm² ou 1 x 4 mm²

Poussoirs 6 A

CM0031



Poussoir inverseur - contact NO-NF
Permet de réaliser les fonctions
- poussoir lumineux en associant un voyant (p. 76)
- poussoir avec porte-étiquette
- double poussoir en associant 2 mécanismes
- 5 commandes en associant 5 mécanismes

CM0033



Poussoir - contact NO avec bornes libres de potentiel
Permet la réalisation de poussoir témoin grâce à 2 bornes libres de potentiel : utiliser voyant réf. CM0221/CM0222 (p. 76)

CM0034



Poussoir inverseur à tirage - contact NO-NF
Livré avec cordon longueur 1,5 m
Permet d'allumer ou d'éteindre en tirant sur le cordon
Idéal pour les espaces médicalisés

Poussoir sans contact

Permet d'allumer ou d'éteindre la lumière par simple passage de la main devant l'interrupteur (7 cm maxi)
Peut fonctionner en mode interrupteur, va-et-vient ou poussoir
200 W LED
Câblage avec ou sans Neutre (capacité améliorée avec câblage du Neutre, voir fiche technique sur legrand.fr)

CM0003



A associer à un enjoliveur (p. 38), support et plaque de finition (p. 50 à 53)

CM0070 Télerrupteur silencieux - 300 W LED

CM0070



Permet la commande d'un circuit avec plus de 2 poussoirs
S'installe dans 1 boîte d'encastrement
prof. 40 mm minimum

● Le produit bois présenté sur cette page est certifié PEFC 100% (voir p. 33)

Réalisez efficacement vos commandes d'appareillages avec le Configurateur Legrand. En résidentiel et en petit tertiaire grâce à **configpro.legrand.fr**

Legrand
CONFIG
PRO



Commande sans contact pour porte p. 65

