

# Céliane™ with Netatmo

## interrupteurs connectés



CB0403 + plaque Blanc  
Amande



CT0416 + plaque Alu Satiné



CN0420 + plaque Laiton Satiné



CN0415 + plaque Bronze Satiné



Home + Control

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 37  
Tableau de choix plaques p. 50 à 53

Permettent de compléter votre installation connectée, nécessitent l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo" (p. 72)  
Compatibles Zigbee 3.0

Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté

Réf. **Interrupteurs filaires connectés**

Permettent de contrôler les éclairages en local, à distance ou par la voix via un assistant vocal  
Peuvent s'associer avec une ou plusieurs commande(s) sans fils  
Peuvent s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm  
Fixation à vis  
Livrés avec support et coque de protection de chantier  
A équiper d'une plaque de finition (p. 50 à 53)  
Installation en multiposte possible

### Interrupteur filaire connecté sans Neutre (avec option variation)

5-125 W LED sans Neutre 230 V~  
Livré avec compensateur actif  
Compatible toutes charges (LEDs dimmables obligatoires en cas d'activation du mode variateur)  
Mode variation et LED de repérage activables depuis l'App. Home + Control  
Dispose d'une entrée auxiliaire pour utilisation avec bouton(s)-poussoir(s) standard(s)

CB0403  
CN0403  
CT0403



- Blanc
- Noir
- Titane

### Interrupteur filaire connecté avec Neutre (avec option variation)

150 W LED avec Neutre 230 V~  
Compatible toutes charges (LEDs dimmables obligatoires en cas d'activation du mode variateur)  
Mode variation et LED de repérage activables depuis l'App. Home + Control  
Dispose d'une entrée auxiliaire pour utilisation avec bouton(s)-poussoir(s) standard(s)

CB0409  
CN0409  
CT0409



- Blanc
- Noir
- Titane

### Interrupteur filaire double connecté avec Neutre

2 x 50 W LED avec Neutre 230 V~  
Compatible toutes charges  
LED de repérage activable depuis l'App. Home + Control

CB0416  
CN0416  
CT0416



- Blanc
- Noir
- Titane

### Micromodule pour éclairage connecté

Permet de rendre un éclairage connecté  
Peut être contrôlé par une ou plusieurs commande(s) sans fils  
Dispose d'une entrée auxiliaire pour utilisation avec bouton(s)-poussoir(s) standard(s)  
S'installe dans une DCL au plafond, une boîte de dérivation ou des appliques murales

0 648 88



Pour contrôle d'éclairage en ON/OFF  
Compatible toutes charges 100 W LED

Micromodule pour variation d'éclairage p. 60

Réf. **Commandes sans fils pour éclairage et prise connectés**

Permettent l'ajout de commande d'éclairage supplémentaire  
Compatibles avec la fonction variation  
Associer en tapotant les produits filaires choisis (interrupteurs, micromodules, prises) ou en les associant dans l'App. Home + Control  
Livrées avec support et adhésifs pour la fixation murale ou à poser sur un meuble  
A équiper d'une plaque de finition (p. 50 à 53)  
Installation en multiposte possible

### Commande simple sans fils, sans pile, Self-e

Permet de commander jusqu'à 20 produits filaires  
Commande autonome et extra-plate

CB0420  
CN0420  
CT0420



- Blanc
- Noir
- Titane

### Commande simple sans fils

Permet de commander jusqu'à 20 produits filaires  
Livrée avec pile CR2032 3 V pour alimentation  
Fonction LED pour indication de batterie faible et programmation  
Commande extra-plate

CB0402  
CN0402  
CT0402



- Blanc
- Noir
- Titane

### Commande double sans fils, sans pile, Self-e

Permet de commander jusqu'à 2 x 20 produits filaires  
Commande autonome et extra-plate

CB0421  
CN0421  
CT0421



- Blanc
- Noir
- Titane

### Commande double sans fils

Permet de commander jusqu'à 2 x 20 produits filaires  
Livrée avec pile CR2032 3 V pour alimentation  
Fonction LED pour indication de batterie faible et programmation  
Commande extra-plate

CB0415  
CN0415  
CT0415



- Blanc
- Noir
- Titane

Détecteur sans fils connecté p. 62

App. Home + Control disponible sur  
Google Play et App Store

