

# Céliane™

## interrupteurs variateurs



CB0408 + plaque Blanc Emailé



CN0408 + plaque Noir Mat



CM0060 + enjoliveur + plaque Bleu de Four



CM0064 + enjoliveur + plaque Vert Céladon

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 38  
Tableau de charges sur [catalogue en ligne](#)

Réf. **Variateur toutes charges type rotatif**

Peut s'associer à un ou plusieurs poussoirs non lumineux, chaque poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation

**Variateur Rotary avec ou sans Neutre 200 W LED**  
Permet la commande et la variation de tous types de lampes dimmables :

- LEDs, CFLs dimmables : 7 à 200 W LED
- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 7 à 200 VA
- Halogènes, incandescent 230 V : 7 à 200 W
- Tubes fluos avec ballast : 7 à 200 VA

Signature lumineuse LED de la bague activable par programmation :

- bleue en mode lumineux
- blanche lors de la rotation et en mode témoin

2 options d'allumage :

- par rotation de la bague avec allumage progressif de la lumière jusqu'à l'intensité souhaitée
- par appui au centre de la bague

Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm  
Câblage avec ou sans Neutre (capacité améliorée avec câblage du Neutre, voir fiche technique sur [legrand.fr](#))  
Livré avec enjoliveur et coque de protection de chantier  
A équiper d'un support et d'une plaque de finition (p. 50, 51)

CB0408  
CN0408  
CT0408

Blanc  
 Noir  
 Titanium



Réf. **Variateurs toutes charges type poussoir**

**Variateur 2 fils, sans Neutre 125 W LED**  
Permet la commande et la variation de tous types de lampes dimmables :

- LEDs, CFLs dimmables : 3 à 125 W LED
- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3 à 125 VA
- Halogènes, incandescent 230 V : 3 à 125 W
- Tubes fluos avec ballast : 3 à 125 VA

Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes)  
Réglage des butées basse et haute d'éclairage  
Fonction indicateur/témoin activable  
Consommation en veille < 0,3 W  
Profondeur 35 mm

CM0060  A associer à un enjoliveur (p. 38), support et plaque de finition (p. 50 à 53)

CB9060   Blanc  
Livré complet avec plaque Blanc Emailé  
Emballage autovendeur

**Variateur 3 fils, avec Neutre 150 W LED**  
Permet la commande et la variation de tous types de lampes dimmables :

- LEDs, CFLs dimmables : 0 à 150 W LED
- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 0 à 150 VA
- Halogènes, incandescent 230 V : 0 à 150 W
- Tubes fluos avec ballast : 0 à 150 VA

Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes)  
Réglage des butées basse et haute d'éclairage  
Fonction témoin/lumineux activable  
Consommation en veille < 0,7 W  
Profondeur 35 mm

A associer à un enjoliveur (p. 38), support et plaque de finition (p. 50 à 53)

CM0064 

**Variateur pour ballast 1-10 V, avec Neutre**  
Permet la commande et la variation de tubes fluo à ballast électronique 1-10 V : 600 VA  
A associer à un enjoliveur (p. 38), support et plaque de finition (p. 50 à 53)

CM0061 

**Compensateur actif**

**0 401 49** A installer au plus proche de la source  
Permet de rendre compatibles les commandes d'éclairage électroniques 2 fils sans neutre avec toutes les charges du marché (LED, fluocompact, halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique, tube fluorescent)  
Consommation : 0,2 W (en veille) et 1,8 W (en fonctionnement)

Commandes connectées pour ambiances couleurs p. 61

