

Céliane™ with Netatmo

commandes connectées pour ambiances couleurs



CN2408 + plaque Laiton Satiné



CB0419 + plaque Blanc Emailé



Home + Control

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 38
Tableau de choix plaques p. 50 à 53

Permettent de compléter votre installation connectée, nécessitent l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo" (p. 72)
Permettent de contrôler jusqu'à 20 éclairages multicolores compatibles Zigbee 3.0, en local, à distance via l'App. Home + Control ou par la voix via un assistant vocal
Compatibles avec toutes les lampes pour ambiances couleurs Zigbee 3.0 dont Ledvance Smart+ Zigbee ou Philips HUE Zigbee
Associer avec l'ampoule dans l'App. Home + Control
Livrées avec support, à équiper d'une plaque de finition (p. 50 à 53)
Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté

Réf.	Commande connectée type rotatif pour ambiances couleurs
	Commande filaire Rotary pour ambiances couleurs option variation, avec ou sans Neutre
	Mode variation et LED de repérage activables depuis l'App. Home + Control. Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm Fonction lumineuse activable dans l'App. Home + Control (voir notice)
	La bague rotative permet :
	- la variation de couleur (signature lumineuse selon couleur de l'ampoule)
	- la variation de l'intensité lumineuse (signature lumineuse blanche)
	Appui long sur la touche au centre de la bague pour passer du mode variation de couleur au mode variation de l'intensité lumineuse et inversement
	Fixation à vis
	Livrée avec coque de protection de chantier
OCT 2024	
CB2408	<input type="radio"/> Blanc
CN2408	<input type="radio"/> Noir
CT2408	<input type="radio"/> Titanium

Réf.	Commandes connectées type poussoir pour ambiances couleurs
	Intègrent la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction Installation en multiposte possible
	Commande filaire ambiances couleurs sans Neutre
	LED de repérage activable depuis l'App. Home + Control Peut s'installer à la place d'un interrupteur ou d'un va-et-vient existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm
	Fixation à vis
	Avec 4 touches pour contrôler l'éclairage :
	- 1 touche ON/OFF et variation d'intensité par appui long
	- 3 touches d'ambiance au choix (I-II-III) à configurer sur l'App. Home + Control
	Livrée avec coque de protection de chantier et compensateur actif
CB2419	<input type="radio"/> Blanc
CN2419	<input type="radio"/> Noir
CT2419	<input type="radio"/> Titanium
	Commande sans fils pour ambiances couleurs
	Fonction LED pour indication de batterie faible et programmation
	Avec 4 touches pour contrôler l'éclairage :
	- 1 touche ON/OFF et variation d'intensité par appui long
	- 3 touches d'ambiance au choix (I-II-III) à configurer sur l'App. Home + Control
	Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs pour la fixation murale ou à poser sur un meuble.
	Commande extra-plate
CB0419	<input type="radio"/> Blanc
CN0419	<input type="radio"/> Noir
CT0419	<input type="radio"/> Titanium