

## Céliane™

détecteurs muraux



CM0050 + enjoliveur + plaque  
Feutre



CM0051 + enjoliveur + plaque  
Bleu de Four

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 39  
Tableau de choix plaques p. 50 à 53  
Tableau de charges sur [catalogue en ligne](#)

## Céliane™ with Netatmo

détecteur mural connecté



0 648 75

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 39  
Tableau de choix plaques p. 50 à 53

### Réf. Détecteurs de mouvements

Compatibles avec toutes les lampes du marché.  
Détection par infrarouge  
Champ de détection : 170°. Portée de détection : 8 m max  
Réglage de la temporisation de 5 s à 30 min  
Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux  
Réglage de la sensibilité : 4 niveaux  
Possibilité de commande manuelle d'éclairage par boutons poussoirs (10 maximum)  
Avec ou sans dérogation manuelle selon le choix de l'enjoliveur (p. 39)  
Peut s'installer dans boîte d'encastrement prof. 30 mm minimum

#### 2 fils, sans Neutre

Puissance acceptée par types de lampes :

- LEDs, CFLs : 2 à 100 W LED
- Halogène, incandescent : 2 à 150 W
- LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 2 à 150 VA

En cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir fiche technique)

Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle sur le même circuit

Peut s'associer à une minuterie électronique modulaire

Consommation en veille < 0,01 W

CM0050



A associer à un enjoliveur (p. 39), support et plaque de finition (p. 50, 51)

CB9050



○ Blanc  
Livré complet avec plaque Blanc Emailé  
Emballage autovendeur

CM0051



#### 3 fils, avec Neutre

Puissance acceptée par types de lampes :

- LEDs, CFLs : 0 à 500 W LED
- Halogène, incandescent : 2000 W maxi
- LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 1000 VA maxi

Possibilité de mettre jusqu'à 10 détecteurs en parallèle sur le même circuit. Option maître/esclave, 10 esclaves maxi pour 1 maître

Consommation en veille < 0,015 W

A associer à un enjoliveur (p. 39), support et plaque de finition (p. 50, 51)

0 401 49

#### Compensateur actif

A installer au plus proche de la source  
Permet de rendre compatibles les commandes d'éclairage électroniques 2 fils sans neutre avec toutes les charges du marché (LED, fluocompact, halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique, tube fluorescent)  
Consommation : 0,2 W (en veille) et 1,8 W (en fonctionnement)

### Réf. Détecteur de mouvements sans fils IP 44

0 648 75



Fonctionne en association avec 20 interrupteurs filaires, micromodules, prises et sorties de câbles connectés maximum. Associer en tapotant le (ou les) interrupteur(s) choisi(s) ou dans l'App. Home + Control. Nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo" (p. 72)

Compatible Zigbee 3.0. Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté. Livré avec 2 piles 1,5 V AA pour alimentation

Détection infrarouge 140°, portée 8 m

Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m

Pour usage intérieur et extérieur

Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m

Portée du capteur réglable de 2 à 8 m

Temporisation réglable de 15 s à 15 min

Equipé de boutons ON/OFF pour test

Seuil de luminosité réglable de 5 à 1000 lux